

**PWEB-ES-RT-500/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

PROCON-WEB Embedded System ist plattformunabhängig verfügbar via Container-Image, Linux oder Windows. Zur Umsetzung der optimalen webbasierten HMI-Lösung bietet PROCON-WEB Embedded System folgende Funktionen:

- Rollen und Rechte basiertes Nutzermanagement
- Umfangreiches Alarming
- vordefinierte Controls, wie Buttons, Slider, Textfelder oder Bildbereiche
- mächtige komplexere Controls, wie Iframes, Charts, Tabellen
- flexibles Skripting für maximale Flexibilität
- Historian-Funktionalität zur Speicherung und Visualisierung historischer Daten
- Anbindung an unterschiedlichste Steuerung via umfangreichem Kommunikationstreiberportfolio (OPC-UA, CODESYS-Treiber oder via Modbus)

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Visualisierungs-Software, Plattform für Laufzeitsystem: Linux, Windows 10, Windows 11, Docker, Anzahl der Prozessvariablen, max.: 500, Max. Anzahl an HMI-Geräten: 10
Best.-Nr.	<a href="#">2992920000</a>
Typ	PWEB-ES-RT-500/10
VPE	1 Stück

## PWEB-ES-RT-500/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0
--------------	---

## Funktionsumfang der Laufzeit

Plattform für Laufzeitsystem	Linux, Windows 10, Windows 11, Docker	Max. Anzahl an HMI-Geräten	10
Maximale Anzahl an Treibern	99	Projektierbar durch	PROCON-WEB Designer
Laufzeit Funktionen	Einfache und komplexe Steuerungen, Alarmierung, Historian, Benutzerverwaltung, Prozessanschluss über Kommunikationstreiber		

## Systemdaten

Anzahl der Prozessvariablen, max.	500	Betriebssystem	Linux, Windows, u-OS
Max. Anzahl an HMI-Geräten	10	Plattform für Laufzeitsystem	Linux, Windows 10, Windows 11, Docker

## Systemvoraussetzungen

Betriebssystem	Linux, Windows, u-OS	Minimal notwendiger Speicher (RAM)	0,1 GB
Minimaler Festplattenspeicher erforderlich	0,1 GB		

## Lizenzinformationen

Lizenzumfang	Einmalige Lizenz	Lizenzart	Softwarelizenz
Lizenzierung durch	WIBU Ticket ID	Anzahl der Prozessvariablen, max.	500

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001416	ETIM 7.0	EC001416
ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ECLASS 9.0	27-24-25-02	ECLASS 9.1	27-24-25-02
ECLASS 10.0	27-24-25-02	ECLASS 11.0	27-24-25-02
ECLASS 12.0	27-24-25-02	ECLASS 13.0	27-24-25-02

## Downloads

Produktänderungsmitteilung	<a href="#">Release notes - PROCON-WEB ES 6.7.0 EN</a> <a href="#">Release notes - u-OS App PROCON-WEB ES</a>
Software	<a href="#">Software – PROCON-WEB Embedded System 6.7.0 for Windows</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>