

RC M P3 C SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**AC anslutning:**

Dessa runda stickanslutningar tillåter en snabb anslutning med en hög skyddsklass. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2992960000
Typ	RC M P3 C SP
GTIN (EAN)	4099986872035

RC M P3 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 0,022 g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...60 °C

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	4 mm ²	Anslutningsarea min.	0,5 mm ²
Anslutningstyp	PUSH IN	Antal poler	3
Kabeldiameter max.	13 mm	Kabeldiameter min.	7 mm
Kapslingsmaterial	PA 66	Kodering	ingen
Kontaktmaterial	Mässing	Kontakttyta	Mässing
Ledardiameter, max.	1,5 mm ²	Ledardiameter, min.	0,25 mm ²
Märkspänning	500 V	Märkström	17,5 A
Skärmanslutning	Nej	Skyddsklass	IP68

Allmänna uppgifter

Anslutningstyp	PUSH IN	Antal poler	3
Kapslingsmaterial	PA 66		

Tekniska data

Avisoleringslängd	6 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Kabeldiameter max.	13 mm	Kabeldiameter min.	7 mm
Kodering	ingen	Kontaktmaterial	Mässing
Kontakttyta	Mässing	Ledardiameter, max.	1,5 mm ²
Ledardiameter, min.	0,25 mm ²	Max. avmantlingslängd	28 mm
Min. avmantlingslängd	25 mm	Märkspänning	500 V
Märkström	17,5 A	Märkstötspänning	2,5 kV
Skärmanslutning	Nej	Skyddsklass	IP68

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Nedladdningar

Kataloger [Catalogues in PDF-format](#)

RC M P3 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

AC-anslutningar



AC anslutning:

Dessa runda stickanslutningar tillåter en snabb anslutning med en hög skyddsklass. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	RC F P3 C SP
Art.nr.	2992970000
GTIN (EAN)	4099986872042
Förp.	

AC-anslutningar



AC anslutning:

Dessa runda stickanslutningar tillåter en snabb anslutning med en hög skyddsklass. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	RC F P3 M20 C SP
Art.nr.	2992990000
GTIN (EAN)	4099986872066
Förp.	