

RC F P3 C SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**AC Stecker:**

Diese Rundsteckverbinder ermöglichen eine rasche Verbindung bei gleichzeitig hoher Schutzklasse. Sie sind sowohl als Stecker als auch als Buchse erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2992970000
Typ	RC F P3 C SP
GTIN (EAN)	4099986872042

RC F P3 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,02 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...60 °C

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Anschlussart	PUSH IN	Anschlussquerschnitt, max.	4 mm ²
Anschlussquerschnitt, min.	0,5 mm ²	Codierung	keine
Gehäusebasismaterial	PA 66	Kabeldurchmesser, max.	13 mm
Kabeldurchmesser, min.	7 mm	Kontaktmaterial	Messing
Kontaktoberfläche	Messing	Leiteranschlussquerschnitt, max.	1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,25 mm ²	Nennspannung	500 V
Nennstrom	17,5 A	Polzahl	3
Schirmanschluss	Nein	Schutzart	IP68

Allgemeine Daten

Anschlussart	PUSH IN	Gehäusebasismaterial	PA 66
Polzahl	3		

Technische Daten

Abisolierlänge	6 mm	Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Codierung	keine
Kabeldurchmesser, max.	13 mm	Kabeldurchmesser, min.	7 mm
Kontaktmaterial	Messing	Kontaktoberfläche	Messing
Leiteranschlussquerschnitt, max.	1,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,25 mm ²
Max. Abmantellänge	28 mm	Min. Abmantellänge	25 mm
Nennspannung	500 V	Nennstrom	17,5 A
Schirmanschluss	Nein	Schutzart	IP68

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)

RC F P3 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

AC-Steckverbinder



AC Stecker:

Diese Rundsteckverbinder ermöglichen eine rasche Verbindung bei gleichzeitig hoher Schutzklasse. Sie sind sowohl als Stecker als auch als Buchse erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	RC M P3 C SP
Best.-Nr.	2992960000
GTIN (EAN)	4099986872035
VPE	

AC-Steckverbinder



AC Stecker:

Diese Rundsteckverbinder ermöglichen eine rasche Verbindung bei gleichzeitig hoher Schutzklasse. Sie sind sowohl als Stecker als auch als Buchse erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	RC M P3 M20 C SP
Best.-Nr.	2992980000
GTIN (EAN)	4099986872059
VPE	