

HDC 06B ALU EXI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Možnost odpojení kabelů v oblasti EXI zjednodušuje instalaci a servis a umožňuje lepší přípravu.

Zde zobrazené skříně Rockstar[®] EXI jsou označeny pro použití svým výrobním označením.

Modrá barva proto není nutná. K dokončení skříně je nutná modrá vývodka EXI.

Všeobecné objednací údaje

Verze	, Velikost: 3, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Přepážkový kryt, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Nevýměnná koncová uzamykací svorka, Standardně
Objednací číslo	3001300000
Typ	HDC 06B ALU EXI
GTIN (EAN)	4099986902381
Množství	1 ks

HDC 06B ALU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	29 mm	Výška (v palcích)	1,142 inch
Šířka	68 mm	Šířka (v palcích)	2,677 inch
Rozměr při montáži – výška	32 mm	Rozměr při montáži – šířka	70 mm
Čistá hmotnost	110 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

EMC kryty	Ne	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel
Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP 65 (v zapojeném stavu)
Utahovací moment	1,2 Nm	Typ ochrany proti výbuchu	II 2G Ex ib IIC T6 Gb

Rozměry

Celková délka pouzdra	60 mm	Délka rozteče otvorů A2	70 mm
Výška pouzdra B	29,3 mm	Výška základny B1	5,5 mm
Šířka pouzdra C	43 mm	Šířka základny C1	47 mm

Verze

BG	3	Barva (RAL)	RAL 7035
Design	Standardně	Design pouzdra	Přepážkový kryt
Design zajišťovacího systému	Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Nevýměnná koncová uzamykací svorka	Horní část/dolní část/víčko	
Kryt	bez krytu		dolní část
Typ připojení	PUSH IN	Typ	Bulkhead (průchodka)
Utahovací moment	1,2 Nm	Těsnění	NBR
Verze svorky	Koncová uzamykací svorka	Velikost	3
		Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--