

H2,5/21 ZH GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, серый
Номер для заказа	9005150000
Тип	H2,5/21 ZH GR SV
GTIN (EAN)	4008190482732
Кол.	250 Шт.
Упаковка	В ленте из пакетов

H2,5/21 ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 0,064 g

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - серый
Двойной наконечник		

Кабельные наконечники

L1 в мм	21 мм	Высота изоляции (A)	8 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	2,8 мм	Длина зачистки изоляции	15 мм
Длина поверхности контакта (L2)	12 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 14
Поперечное сечение соединяемого провода	2,5 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,4 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм	Цветовой код	прочее
Ширина изоляции (B)	4,5 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H2,5/21 ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

