


**H6,0/23T ZH GN SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm, зеленый
Номер для заказа	<a href="#">9005160000</a>
Тип	H6,0/23T ZH GN SV
GTIN (EAN)	4008190482749
Кол.	100 Шт.
Упаковка	В ленте из пакетов

## H6,0/23T ZH GN SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 0,69 g

## Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - зеленый
Двойной наконечник		

## Кабельные наконечники

L1 в мм	23 мм	Высота изоляции (A)	11,4 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	4,5 мм	Длина зачистки изоляции	20 мм
Длина поверхности контакта (L2)	12 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 10
Поперечное сечение соединяемого провода	6 mm <sup>2</sup>	Толщина изоляции (S2)	0,5 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм	Цветовой код	Telemecanique
Ширина изоляции (B)	6,2 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Технические данные	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**H6,0/23T ZH GN SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Чертеж

