

SP-RS PLC PLC5 1771-WB/WD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Con el aumento de la complejidad de las plantas, la obsolescencia de algunos PLC's y la creciente demanda continua de señales de E / S obliga a muchas instalaciones o plantas a reemplazar los controladores existente por otros nuevos, sin modificar el cableado de campo existente. Con la ayuda de los adaptadores, cables pre-ensamblados e interfaces de Weidmüller el problema de cambiar de un sistema PLC a otro se puede hacer fácilmente y con seguridad: los usuarios pueden mantener el cableado de campo existente, testear el nuevo sistema y minimizar los tiempos de parada de la instalación.

Datos generales para pedido

Código	6720001397
Tipo	SP-RS PLC PLC5 1771-WB/WD
GTIN (EAN)	4050118767179
Cantidad	1 Pieza

SP-RS PLC PLC5 1771-WB/WD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	144 mm	Profundidad (pulgadas)	5,669 inch
Altura	254 mm	Altura (pulgadas)	10 inch
Anchura	30 mm	Anchura (pulgadas)	1,181 inch
Peso neto	259,5 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	0...50 °C	Temperatura de servicio	0...50 °C
-------------------------------	-----------	-------------------------	-----------

Especificaciones

Tensión de servicio	150 V	Corriente máxima por canal	5 A
---------------------	-------	----------------------------	-----

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
----------	--

SP-RS PLC PLC5 1771-WB/WD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

