

SP-RS PLC PLC5 1771-WB/WD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wraz z rosnącą złożonością obiektów niektóre sterowniki programowalne stają się przestarzałe, a ponadto nieustannie zwiększa się zapotrzebowanie na sygnały wejścia/wyjścia. Dlatego w wielu instalacjach lub obiektach występuje konieczność zastąpienia dotychczasowych sterowników nowymi bez modyfikacji zainstalowanego już okablowania. Dzięki adapterom, wstępnie zmontowanym kablom oraz interfejsom od firmy Weidmüller można łatwo i bezpiecznie zastąpić jeden system PLC innym: użytkownicy mogą zachować dotychczasowe okablowanie obiektowe, przeprowadzić test nowego systemu oraz ograniczyć do minimum czasu przestoju instalacji.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	6720001397
Typ	SP-RS PLC PLC5 1771-WB/WD
GTIN (EAN)	4050118767179
Ilość	1 Szt.

SP-RS PLC PLC5 1771-WB/WD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	144 mm	Głębokość (cale)	5,669 inch
Wysokość	254 mm	Wysokość (cale)	10 inch
Szerokość	30 mm	Szerokość (cale)	1,181 inch
Masa netto	259,5 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	0...50 °C	Temperatura eksploatacyjna	0...50 °C
---------------------------	-----------	----------------------------	-----------

dane znamionowe

napięcie robocze	150 V	prąd maksymalny na kanał	5 A
------------------	-------	--------------------------	-----

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--

SP-RS PLC PLC5 1771-WB/WD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

