

**SP 303****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Beim Errichten, Warten und Reparieren von elektrischen Anlagen und Geräten sind Prüfgeräte unerlässlich. Weidmüller bietet im Bereich Prüfgeräte ein vollständiges Sortiment:

Das reicht von Spannungsprüfern über Strommesszangen bis zum Steckdosen- und FI Tester. Bei der Entwicklung und Gestaltung bezieht Weidmüller stets die Wünsche und Erfahrungen seiner Anwender mit ein, daher besitzen die Geräte ein auf die Praxis hin optimiertes Design sowie ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Test Werkzeuge, Spannungsprüfer
Best.-Nr.	<a href="#">9006890000</a>
Typ	SP 303
GTIN (EAN)	4032248108459
VPE	1 Stück

## SP 303

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	135 mm	Breite (inch)	5,315 inch
Durchmesser	12 mm	Nettogewicht	35 g

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Spannungstester
---------------------	-----------------

### Mess- und Prüfgeräte

Anzeige	optisch	Arbeitstemperatur, max.	30 °C
Arbeitstemperatur, min.	-10 °C	Drehfeldrichtungsanzeige	Nein
Durchgangsprüfung	Nein	Klingenbreite (B)	3 mm
Klingenlänge	63 mm	Last zuschaltbar	Nein
Spannungsmessbereich/AC	220-250 V	Spannungsmessbereich/DC	230 V

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--