

PZ ZH 16 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима наконечников, 6mm ² , 16mm ² , Обжим с гофрированием
Номер для заказа	9013610000
Тип	PZ ZH 16 ZERT
GTIN (EAN)	4032248702435
Кол.	1 Шт.
Запасные части	9054580000 9202810000

PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch
Масса нетто	663 g		

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок	Описание артикула	Инструмент для обжима
------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники для обжима двух проводов	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	16 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 6
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 10		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием
--------------------	-----------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Загрузки

Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H10,0/24 ZH EB	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm, цвет слоновой кости	Россыпью
Номер для заказа 6037340000		
GTIN (EAN) 4008190492816		
Кол. 100 шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H10,0/24D ZH R	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа 6037570000		
GTIN (EAN) 4008190493141		
Кол. 100 шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H10,0/24T ZH BR	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm, коричневый	Россыпью
Номер для заказа 6037710000		
GTIN (EAN) 4008190493516		
Кол. 100 шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H10,0/30 ZH EB	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 23 mm, 18 mm, цвет слоновой кости	Россыпью
Номер для заказа 6037350000		
GTIN (EAN) 4008190492823		
Кол. 100 шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H10,0/30D ZH R	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 23 mm, 18 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа 6037580000		
GTIN (EAN) 4008190493158		
Кол. 100 шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H10,0/30T ZH BR	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 23 mm, 18 mm, коричневый	Россыпью
Номер для заказа 6037720000		
GTIN (EAN) 4008190493530		
Кол. 100 шт.		

PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части

**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES PZ ZH 16
Номер для заказа	6054580000
GTIN (EAN)	4032248052493
Кол.	1 Шт.

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Исполнение
Номер для заказа	6052810000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248512577	
Кол.	1 Шт.	

PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/23D ZH GE SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6004720000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190962210	желтый	пакетов
Кол.	100 шт.		
Тип	H6,0/23 ZH SW SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6004930000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190482701	черный	пакетов
Кол.	100 шт.		
Тип	H6,0/23T ZH GN SV	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60045160000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190482749	зеленый	пакетов
Кол.	100 шт.		

в ленте из пакетов



• В ленте из пакетов
(5 x 100 шт.)

• Цветовой код
Weidmüller

• Цветовой
код согласно DIN

• Другой
цветовой код

</p> <p>6037550000 | Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm, | Россыпью |
GTIN (EAN)	4008190493127	желтый	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/23T ZH GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037690000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493486	зеленый	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/23 ZH SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60377320000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492793	черный	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/29 ZH SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60377330000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 24 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492809	черный	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/29D ZH GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037560000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 24 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493134	желтый	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/29T ZH GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60377700000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 24 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493509	зеленый	
Кол.	100 Шт.		

PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H10,0/30S ZH EB	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 23 mm, 18 mm, цвет слоновой кости	Россыпью
Номер для заказа 60318870000		
GTIN (EAN) 4032248105823		
Кол. 100 Шт.		
H10,0/24DS ZH R	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа 60318880000		
GTIN (EAN) 4032248105830		
Кол. 100 Шт.		
H10,0/30DS ZH R	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 23 mm, 18 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа 60318890000		
GTIN (EAN) 4032248105847		
Кол. 100 Шт.		
H10,0/24S ZH EB	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm, цвет слоновой кости	Россыпью
Номер для заказа 60318860000		
GTIN (EAN) 4032248105816		
Кол. 100 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H16,0/38T ZH W	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 29 mm, 25 mm, белый	Россыпью
Номер для заказа 60317740000		
GTIN (EAN) 4008190493561		
Кол. 50 Шт.		
H16,0/38D ZH BL	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 29 mm, 25 mm, синий	Россыпью
Номер для заказа 60317600000		
GTIN (EAN) 4008190493196		
Кол. 50 Шт.		

Дата создания 20 мая 2024 г. 19:09:35 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ ZH 16 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H16,0/29D ZH BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037590000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 16 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493165	синий	
Кол.	50 Шт.		
Тип	H16,0/38 ZH GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037370000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 29 mm, 25 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492847	зеленый	
Кол.	50 Шт.		
Тип	H16,0/29T ZH W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037730000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 16 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493554	белый	
Кол.	50 Шт.		
Тип	H16,0/29 ZH GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6037360000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 16 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492830	зеленый	
Кол.	50 Шт.		

PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Запасные части

Принадлежности / запасные части

**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES PZ ZH 16
Номер для заказа	6054580000
GTIN (EAN)	4032248052493
Кол.	1 Шт.

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Исполнение
Номер для заказа	6052810000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248512577	
Кол.	1 Шт.	