

**FAD 1771-WA/WC SL10 M US****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Similar a la ilustración**

Con el aumento de la complejidad de las plantas, la obsolescencia de algunos PLC's y la creciente demanda continua de señales de E / S obliga a muchas instalaciones o plantas a reemplazar los controladores existente por otros nuevos, sin modificar el cableado de campo existente. Con la ayuda de los adaptadores, cables pre-ensamblados e interfaces de Weidmüller el problema de cambiar de un sistema PLC a otro se puede hacer fácilmente y con seguridad: los usuarios pueden mantener el cableado de campo existente, testear el nuevo sistema y minimizar los tiempos de parada de la instalación.

**Datos generales para pedido**

Código	<a href="#">7940125447</a>
Tipo	FAD 1771-WA/WC SL10 M US
GTIN (EAN)	4064675209072
Cantidad	1 Pieza

## FAD 1771-WA/WC SL10 M US

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Profundidad	53 mm	Profundidad (pulgadas)	2,087 inch
Altura	269 mm	Altura (pulgadas)	10,591 inch
Anchura	32 mm	Anchura (pulgadas)	1,26 inch
Peso neto	1.000 g		

## Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40...60 °C	Temperatura de servicio	-25...50 °C
-------------------------------	-------------	-------------------------	-------------

## Datos de conexión

Conexión (lado campo)	Card edge	Conexión a PLC	Conector SL 3.5/F 10p
-----------------------	-----------	----------------	-----------------------

## Especificaciones

Corriente máxima por canal	2 A	Intensidad nominal total	6 A
----------------------------	-----	--------------------------	-----

## Aislamiento aplicado (EN50178)

Conformidad	DIN EN 50178	Tensión de aislamiento nominal	< 300 V AC
Categoría de sobretensión	II	Grado de polución	2
Tensión de prueba de aislamiento AC	1,2 kV		

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ECLASS 9.0	27-33-02-92	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-33-02-92	ECLASS 11.0	27-33-02-92
ECLASS 12.0	27-33-02-92	ECLASS 13.0	27-33-02-92

## Homologaciones

Homologaciones



## Descargas

Catálogo [Catalogues in PDF-format](#)

### FAD 1771-WA/WC SL10 M US

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

