

## FAD 1771-WN 2SL20 M US

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similar a la ilustración



Con el aumento de la complejidad de las plantas, la obsolescencia de algunos PLC's y la creciente demanda continua de señales de E / S obliga a muchas instalaciones o plantas a reemplazar los controladores existente por otros nuevos, sin modificar el cableado de campo existente. Con la ayuda de los adaptadores, cables pre-ensamblados e interfaces de Weidmüller el problema de cambiar de un sistema PLC a otro se puede hacer fácilmente y con seguridad: los usuarios pueden mantener el cableado de campo existente, testear el nuevo sistema y minimizar los tiempos de parada de la instalación.

### Datos generales para pedido

Código	<a href="#">7940125449</a>
Tipo	FAD 1771-WN 2SL20 M US
GTIN (EAN)	4064675208877
Cantidad	1 Pieza

## FAD 1771-WN 2SL20 M US

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Profundidad	33 mm	Profundidad (pulgadas)	1,299 inch
Altura	269 mm	Altura (pulgadas)	10,591 inch
Anchura	32 mm	Anchura (pulgadas)	1,26 inch
Peso neto	250 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40...60 °C	Temperatura de servicio	-25...50 °C
-------------------------------	-------------	-------------------------	-------------

### Datos de conexión

Conexión (lado campo)	Card edge	Conexión a PLC	2 conectores SL 3.5/F 20p
-----------------------	-----------	----------------	---------------------------

### Especificaciones

Corriente máxima por canal	2 A	Intensidad nominal total	8 A
----------------------------	-----	--------------------------	-----

### Aislamiento aplicado (EN50178)

Conformidad	DIN EN 50178	Tensión de aislamiento nominal	< 250 V AC
Categoría de sobretensión	II	Grado de polución	2
Tensión de prueba de aislamiento AC	1,2 kV		

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ECLASS 9.0	27-33-02-92	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-33-02-92	ECLASS 11.0	27-33-02-92
ECLASS 12.0	27-33-02-92	ECLASS 13.0	27-33-02-92

### Homologaciones

Homologaciones



### Descargas

Catálogo [Catalogues in PDF-format](#)

FAD 1771-WN 2SL20 M US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Dibujos

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

