

TS35X7.5 ST K41**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Avbildning liknande

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 105 mm, utan avlångt hål, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Art.nr.	8000003439
Typ	TS35X7.5 ST K41
GTIN (EAN)	4050118652628
Förp.	20 Stück

Skapandedatum den 1 juni 2024 20:30:52 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

TS35X7.5 ST K41

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	7,5 mm	Byggdjup (tum)	0,295 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1,378 inch
Bredd	105 mm	Byggbredd (tum)	4,134 inch
Nettovikt	50 g		

Allmän information tillbehör

Material	Stål	Materialtjocklek	1 mm
Stämpelmått	6,3 x 20 mm	Yta	galvanisk förzinkad och passiverad

Allmänna uppgifter

Material	Stål	Materialtjocklek	1 mm
Normer	DIN EN 60715	Stämpelmått	6,3 x 20 mm
Yta	galvanisk förzinkad och passiverad		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

TS35X7.5 ST K41

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Skrubar



Beroende på kopplingsplinter eller även tillbehören erbjuder vi olika typer av skruvar som ytterligare artiklar eller reservdelar.

Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	0295900000	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Förp.	50 Stück	