

**TS15X5 ST K1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Bildliknande**

Avbildning liknande

Klippon® K-serie, tillbehör

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Montageskena, TS 15, Bredd: 60 mm, utan avlångt hål, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Art.nr.	<a href="#">8000003883</a>
Typ	TS15X5 ST K1
GTIN (EAN)	4050118653328
Förp.	20 Stück

## TS15X5 ST K1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	5,5 mm	Byggdjup (tum)	0,217 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0,591 inch
Bredd	60 mm	Byggbredd (tum)	2,362 inch
Nettovikt	12,5 g		

## Allmän information tillbehör

Material	Stål	Materialtjocklek	1 mm
Stämpelmått	4,5 x 20 mm	Yta	galvanisk förzinkad och passiverad

## Allmänna uppgifter

Material	Stål	Materialtjocklek	1 mm
Normer	DIN EN 60715	Stämpelmått	4,5 x 20 mm
Yta	galvanisk förzinkad och passiverad		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## TS15X5 ST K1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Skrubar



Beroende på kopplingsplinter eller även tillbehören erbjuder vi olika typer av skruvar som ytterligare artiklar eller reservdelar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1567480000</a>	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Förp.	100 Stück	