

TS15X5 ST K2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Avbildning liknande

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Montageskena, TS 15, Bredd: 90 mm, utan avlångt hål, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Art.nr.	8000003884
Typ	TS15X5 ST K2
GTIN (EAN)	4050118652505
Förp.	20 Stück

Skapandedatum den 30 maj 2024 06:16:53 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

TS15X5 ST K2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	5,5 mm	Byggdjup (tum)	0,217 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0,591 inch
Bredd	90 mm	Byggbredd (tum)	3,543 inch
Nettovikt	18 g		

Allmän information tillbehör

Material	Stål	Materialtjocklek	1 mm
Stämpelmått	4,5 x 20 mm	Yta	galvanisk förzinkad och passiverad

Allmänna uppgifter

Material	Stål	Materialtjocklek	1 mm
Normer	DIN EN 60715	Stämpelmått	4,5 x 20 mm
Yta	galvanisk förzinkad och passiverad		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

TS15X5 ST K2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Skrubar



Beroende på kopplingsplinter eller även tillbehören erbjuder vi olika typer av skruvar som ytterligare artiklar eller reservdelar.

Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Artikelbeteckning
Art.nr.	1567480000	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Förp.	100 Stück	