

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**

kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Verzió	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm², 2.5mm², Kettős krimpelés
Rendelési szám	9014400000
Típus	HTI 15
GTIN (EAN)	4008190159412
Qty.	1 Stück
Pótalkatrészek	1246370000

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Nettó tömeg	440,68 g		

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül	Árucikk leírása	Krimpelő szerszám szigetelt csatlakozókhoz 0,5 – 2,5 mm ²
----------	--	-----------------	--

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Kettős krimpelés		
Krimpelőállomás	Krimpelőállomás száma	1	
	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²	
	Vezeték-keresztmetszet, max.	1,5 mm ²	
	Vezeték-keresztmetszet AWG, min.	21 AWG	
	Vezeték-keresztmetszet AWG, max.	16 AWG	
	A krimpelőállomás színe	Piros	
	Krimpelőállomás száma	2	
	Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²	
	Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²	
	Vezeték-keresztmetszet AWG, min.	16 AWG	
	Vezeték-keresztmetszet AWG, max.	14 AWG	
	A krimpelőállomás színe	Kék	

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	2,5 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	0,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 14	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 21
Érintkező típusa	Szigetelt csatlakozó		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Nem alkalmas tömör vezetékekhez. Az érintkezőn a szigetelés kúposan van préselve.
------------------	---

Letöltések


User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pótalkatrészek

Tartozékok/cserealkatrészek

**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**

kábelcsatlakozók, kivezető csatlakozók, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE ES HTI 15	Verzió
Rendelési szám	1246370000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118034462	
Qty.	1 Stück	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kábelsaru-hüvelyek



Szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

Általános rendelési adatok

Típus	LIF 1,5F488 R	Verzió
Rendelési szám	6200530000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 10378	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 2,5F638 R	Verzió
Rendelési szám	6200560000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 10408	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHI/0,5-1,0/638	Verzió
Rendelési szám	1491680000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301618	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHI/1,5-2,5/288	Verzió
Rendelési szám	1491740000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301472	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHI/0,5-1,0/485	Verzió
Rendelési szám	1491660000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301410	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHI/1,5-2,5/285	Verzió
Rendelési szám	1491730000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301700	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHI/0,1-0,5/288	Verzió
Rendelési szám	1491630000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301489	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHI/0,5-1,0/488	Verzió
Rendelési szám	1491670000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301502	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHI/1,5-2,5/488	Verzió
Rendelési szám	1491710000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301663	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHI/1,5-2,5/638	Verzió
Rendelési szám	1491720000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301564	
Qty.	100 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 14:20:45 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	VFSKHI/0,1-0,5/285	Verzió
Rendelési szám	1491620000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301526	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 6F638 R	Verzió
Rendelési szám	6200570000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410415	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 2,5F488 R	Verzió
Rendelési szám	6200550000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410392	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHI/0,5-1,0/285	Verzió
Rendelési szám	1491640000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301557	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 1,5F288 R	Verzió
Rendelési szám	6200520000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410361	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 1,5F638 R	Verzió
Rendelési szám	6200540000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410385	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHI/1,5-2,5/485	Verzió
Rendelési szám	1491690000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301717	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHI/0,5-1,0/288	Verzió
Rendelési szám	1491650000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301519	
Qty.	100 Stück	

Kábelsaru-hüvelyek, teljesen szigetelt



Teljesen szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

Általános rendelési adatok

Típus	LIF 1,5F638 RF	Verzió
Rendelési szám	6200640000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4032248410484	
Qty.	100 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 14:20:45 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	VFSKHV/0,5-1,0/288	Verzió
Rendelési szám	1491870000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301908	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHV/0,5-1,0/285	Verzió
Rendelési szám	1491860000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301915	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHV/1,5-2,5/488	Verzió
Rendelési szám	1491930000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301762	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHV/1,5-2,5/638	Verzió
Rendelési szám	1491940000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301922	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHV/0,5-1,0/488	Verzió
Rendelési szám	1491890000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301786	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHV/0,5-1,0/638	Verzió
Rendelési szám	1491910000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301847	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHV/1,5-2,5/485	Verzió
Rendelési szám	1491920000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301694	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 2,5F638 RF	Verzió
Rendelési szám	6200650000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4032248410491	
Qty.	100 Stück	
Típus	VFSKHV/0,5-1,0/485	Verzió
Rendelési szám	1491880000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301748	
Qty.	100 Stück	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kábelsaru-hüvelyek elágazással



Szigetelt csúszósaru-hüvely elágazással, PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Típus	LIF 2,5T638 R	Verzió
Rendelési szám	6200620000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	40322484 10460	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 1,5T638 R	Verzió
Rendelési szám	6200610000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	40322484 10453	
Qty.	100 Stück	

Krimpelhető kábelsaruk



Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

Általános rendelési adatok

Típus	KQI-M4/-1	Verzió
Rendelési szám	1492200000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302301	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M3,5/-1	Verzió
Rendelési szám	1492180000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302080	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M2/-0,5	Verzió
Rendelési szám	1492090000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301892	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M3,5/-2,5	Verzió
Rendelési szám	1492270000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302134	
Qty.	100 Stück	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KQI-M4/-2,5	Verzió
Rendelési szám	1492290000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302172	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M5/-0,5	Verzió
Rendelési szám	1492120000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302042	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M12/-2,5	Verzió
Rendelési szám	1492350000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302059	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M4/-0,5	Verzió
Rendelési szám	1492110000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302103	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M5/-1	Verzió
Rendelési szám	1492220000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302110	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M3/-2,5	Verzió
Rendelési szám	1492250000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302073	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M3/-1	Verzió
Rendelési szám	1492170000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302035	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M2,5/-1	Verzió
Rendelési szám	1492150000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302028	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M10/-2,5	Verzió
Rendelési szám	1492340000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302295	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M3/-0,5	Verzió
Rendelési szám	1492100000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302011	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M10/-1	Verzió
Rendelési szám	1492130000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302158	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M2/-1	Verzió
Rendelési szám	1492140000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302127	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQI-M4/S/-2,5	Verzió
Rendelési szám	1492280000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302141	
Qty.	100 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 14:20:45 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KQI-M4/S/-1	Verzió
Rendelési szám	1492190000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302165	
Qty.	100 Stück	

Kábelsarus csatlakozó



Szigetelt csúszósarus csatlakozók PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

Általános rendelési adatok

Típus	FSKI/1,5-2,5/638	Verzió
Rendelési szám	1491830000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301830	
Qty.	100 Stück	
Típus	FSKI/1,5-2,5/488	Verzió
Rendelési szám	1491850000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301687	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 2,5M638 R	Verzió
Rendelési szám	1200590000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4032248410439	
Qty.	100 Stück	
Típus	FSKI/0,5-1,0/288	Verzió
Rendelési szám	1491790000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301540	
Qty.	100 Stück	
Típus	FSKI/0,5-1,0/488	Verzió
Rendelési szám	1491810000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301380	
Qty.	100 Stück	
Típus	LIF 1,5M638 R	Verzió
Rendelési szám	1200580000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4032248410422	
Qty.	100 Stück	
Típus	FSKI/0,5-1,0/638	Verzió
Rendelési szám	1491820000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301670	
Qty.	100 Stück	