

TS35X7.5 ST K31**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Podobné ilustraci

Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.

- DIN lišty TS 35 a TS 15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 164 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný |
| Objednací číslo | 8000003898 |
| Typ | TS35X7.5 ST K31 |
| GTIN (EAN) | 4050118652604 |
| Množství | 20 ks |

Datum vytvoření 3. května 2024 2:31:59 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

TS35X7.5 ST K31

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Hloubka | 7,5 mm | Hloubka (v palcích) | 0,295 inch |
| Výška | 35 mm | Výška (v palcích) | 1,378 inch |
| Šířka | 164 mm | Šířka (v palcích) | 6,457 inch |
| Čistá hmotnost | 60 g | | |

Všeobecné informace

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| Materiál | Ocel | Provedení povrchu | pozinkovaný a pasivovaný |
| Rozměry razítka | 4,5 x 20 mm | Standardy | DIN EN 60715 |
| Tloušťka materiálu | 1 mm | | |

Všeobecné informace o příslušenství

| | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| Materiál | Ocel | Provedení povrchu | pozinkovaný a pasivovaný |
| Rozměry razítka | 4,5 x 20 mm | Tloušťka materiálu | 1 mm |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001285 | ETIM 7.0 | EC001285 |
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

TS35X7.5 ST K31**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Šrouby**

V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | FKSC M4X6 D8/SW2 | Verze |
| Objednací číslo | 6567480000 | SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | |
| Množství | 100 ks | |