

**FPL 8G1.5/Q8KW/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Para la conexión rápida y cómoda de arrancadores de motor descentralizados pueden utilizarse los cables de conexión confeccionados FieldPower® Drive con conectores HQ según IEC 23570 (DESINA).

**Datos generales para pedido**

Versión	FieldPower®, conductor, Bases y capotas de plástico, Número de conductores: 8, Ölflex Classic 110 8G1,5 o equivalente, Sector: 1.5 mm <sup>2</sup> , 2 m
Código	<a href="#">8000005235</a>
Tipo	FPL 8G1.5/Q8KW/2
GTIN (EAN)	4032248997688
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 16 de mayo de 2024 8:55:23 CEST

## FPL 8G1.5/Q8KW/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Peso neto	499 g
-----------	-------

## Datos técnicos del cable

Número de conductores	8	Radio de flexión mín., con movimiento	159 mm
Radio de flexión mín., fijo	42,4 mm		

## Datos técnicos generales

Tipo de protección	IP65
--------------------	------

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

## Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Descargas

Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

## FPL 8G1.5/Q8KW/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

