

FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

För snabb och bekväm anslutning av decentraliserade motorstyrningar - använd de konfektionerade anslutningsledningarna FieldPower® med HQ kontaktdon enligt IEC 23570 (DESINA).

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | FieldPower®, Ledning, Metallkapsling, Antal ledare: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 eller jämförbar, Bransch: 2.5 mm² , 2 m, 2 m |
| Art.nr. | 8000005296 |
| Typ | FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2 |
| GTIN (EAN) | 4032248997626 |
| Förp. | 1 Stück |

Skapandedatum den 9 maj 2024 07:52:54 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | |
|-----------|---------|
| Nettovikt | 1 160 g |
|-----------|---------|

Tekniska data för kabel

| | | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| Antal ledare | 4 | Böjradie min, fast monterad | 35,6 mm |
| Böjradie min, rörlig | 133,5 mm | Halogener | Ja |
| Temperaturområde, fast lagd | -40...70 °C | Temperaturområde, rörligt | -5...70 °C |

Allmänna tekniska data

| | |
|-------------|------|
| Skyddsklass | IP54 |
|-------------|------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001576 | ETIM 7.0 | EC001576 |
| ETIM 8.0 | EC001576 | ETIM 9.0 | EC001576 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 9.1 | 27-06-91-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 11.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 13.0 | 27-06-04-02 |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3 |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|-----------|--|
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|

FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

