

**STRIPAX PLUS 2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Инструменты для резки, зачистки и обжима для оголенных частей кабельных наконечников**

- Резка
- Зачистка
- Обжим
- Автоматическая подача кабельных наконечников
- Храповый механизм обеспечивает точный обжим
- Возможность размыкания в случае неправильной работы
- Эффективность: для кабельных работ требуется всего один инструмент, что существенно экономит время
- Допускается обработка только оголенных частей соединенных кабельных наконечников, каждая из которых содержит 50 шт., компании Weidmüller. Работа с кабельными наконечниками на бобиных может привести к разрушению.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Инструмент для нарезки, снятия изоляции и обжима, Инструмент для обжима наконечников, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Трапецеидальный обжим
Номер для заказа	<a href="#">9020000000</a>
Тип	STRIPAX PLUS 2.5
GTIN (EAN)	4008190067267
Кол.	1 шт.
Запасные части	<a href="#">9050340000</a> <a href="#">2917160000</a>

## STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Ширина	210 мм	Ширина (в дюймах)	8,268 inch
Масса нетто	248,63 g		

## Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок	Описание артикула	Инструмент для обжима
------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------

## Описание контактов

Вид контакта	соединенные в полоски кабельные наконечники	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 14
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 20		

## Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Трапецеидальный обжим	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>		

## Классификации

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Уведомление об изменении продукта	<a href="#">Technische Änderung für Crimpwerkzeug stripax plus 2.5</a> <a href="#">Technical change to Crimping tool Stripax plus 2.5</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Manual</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	


## STRIPAX PLUS 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Пример использования



### Пример использования



### Пример использования



## STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H1,0/14 GE BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	На катушке
Номер для заказа <a href="#">6004320000</a>		
GTIN (EAN) 4008190167523		
Кол. 500 шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,0/14D R BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	На катушке
Номер для заказа <a href="#">6004330000</a>		
GTIN (EAN) 4008190047498		
Кол. 500 шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,0/14T R BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	На катушке
Номер для заказа <a href="#">60041950000</a>		
GTIN (EAN) 4008190262747		
Кол. 500 шт.		

## соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H2,5/14T GR BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 11 mm, 8 mm, серый	На катушке
Номер для заказа <a href="#">6004370000</a>		
GTIN (EAN) 4008190052508		
Кол. 500 шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H2,5/14D BL BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	На катушке
Номер для заказа <a href="#">6004360000</a>		
GTIN (EAN) 4008190083397		
Кол. 500 шт.		

## STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/14T W BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	На катушке
Номер для заказа <a href="#">60341930000</a>		
GTIN (EAN) 4008190262402		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/14 OR BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	На катушке
Номер для заказа <a href="#">60344270000</a>		
GTIN (EAN) 4008190091774		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,5/14D W BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	На катушке
Номер для заказа <a href="#">60344280000</a>		
GTIN (EAN) 4008190162627		
Кол. 500 Шт.		

## соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/14T HBL BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	На катушке
Номер для заказа <a href="#">60344310000</a>		
GTIN (EAN) 4008190179298		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/14D GR BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	На катушке
Номер для заказа <a href="#">60344300000</a>		
GTIN (EAN) 4008190154837		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H0,75/14 W BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	На катушке
Номер для заказа <a href="#">60344290000</a>		
GTIN (EAN) 4008190006778		
Кол. 500 Шт.		

## STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## соединенные в полоски кабельные наконечники




- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/14D SW BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	На катушке
Номер для заказа <a href="#">6004350000</a>		
GTIN (EAN) 4008190005474		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/14T SW BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	На катушке
Номер для заказа <a href="#">60041960000</a>		
GTIN (EAN) 4008190262389		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H1,5/14 R BD	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Таре
Номер для заказа <a href="#">6004340000</a>		
GTIN (EAN) 4008190080723		
Кол. 500 Шт.		

## Принадлежности / запасные части



## Инструменты для резки, зачистки и обжима для оголенных частей кабельных наконечников

- Резка
- Зачистка
- Обжим
- Автоматическая подача кабельных наконечников
- Храповый механизм обеспечивает точный обжим
- Возможность размыкания в случае неправильной работы
- Эффективность: для кабельных работ требуется всего один инструмент, что существенно экономит время
- Допускается обработка только оголенных частей соединенных кабельных наконечников, каждая из которых содержит 50 шт., компании Weidmüller. Работа с кабельными наконечниками на бобины может привести к разрушению.

## Основные данные для заказа

Тип	Исполнение
ERSATZMESSER STRIPAX PL	Запасной нож
Номер для заказа <a href="#">6004340000</a>	
GTIN (EAN) 4008190350949	
Кол. 5 Шт.	

## STRIPAX PLUS 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

Тип	ERTE AIME SPX P II
Номер для заказа	<a href="#">0317160000</a>
GTIN (EAN)	4099986548121
Кол.	1 Шт.


## STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Запасные части

## Принадлежности / запасные части

**Инструменты для резки, зачистки и обжима для оголенных частей кабельных наконечников**

- Резка
- Зачистка
- Обжим
- Автоматическая подача кабельных наконечников
- Храповый механизм обеспечивает точный обжим
- Возможность размыкания в случае неправильной работы
- Эффективность: для кабельных работ требуется всего один инструмент, что существенно экономит время
- Допускается обработка только оголенных частей соединенных кабельных наконечников, каждая из которых содержит 50 шт., компании Weidmüller. Работа с кабельными наконечниками на бобиных может привести к разрушению.

**Основные данные для заказа**

Тип	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6050340000</a>	Запасной нож
GTIN (EAN)	4008190350949	
Кол.	5 Шт.	
Тип	ERTE AIME SPX P II	
Номер для заказа	<a href="#">60517160000</a>	
GTIN (EAN)	4099986548121	
Кол.	1 Шт.	