

H6,0/26T GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, зеленый
Номер для заказа	9021140000
Тип	H6,0/26T GN
GTIN (EAN)	4008190022501
Кол.	100 Шт.
Упаковка	Россыпью

H6,0/26T GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,5 g
-------------	-------

Технические данные

Исполнение	Стандартный	Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - зеленый
------------	-------------	-------------------	--------------------------------------------------

Кабельные наконечники

L1 в мм	26 мм	Военное обозначение	T 20A 023 A
Диаметр изоляции (D2)	6,3 мм	Диаметр поверхности контакта (D1)	3,5 мм
Длина зачистки изоляции	20 мм	Длина поверхности контакта (L2)	18 мм
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 10	Поперечное сечение соединяемого провода	6 mm ²
Толщина изоляции (S2)	0,3 мм	Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм
Цветовой код	Telemecanique		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

UL File Number Search	Сайт UL
-----------------------	---------

Сертификат № (cULus)	E499744
----------------------	---------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H6,0/26T GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

