


H16,0/28T W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Érvéghüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, fehér |
| Rendelési szám | 9021180000 |
| Típus | H16,0/28T W |
| GTIN (EAN) | 4008190151980 |
| Qty. | 100 Stück |
| Csomagolás | loose |

H16,0/28T W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,88 g

Műszaki adatok

| Változat | Standard | Árucikk leírása | Érvéghüvely műanyag gallérral, fehér |
|----------|----------|-----------------|--------------------------------------|
|----------|----------|-----------------|--------------------------------------|

Érvéghüvelyek

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|--|-------------|
| Csupaszolási hossz | 21 mm | Fém hüvely vastagsága (S1) | 0,2 mm |
| Gallér átmérője (D2) | 8,8 mm | Katonai kivitel | T 20A 025 A |
| L1, mm | 28 mm | Műanyag gallér vastagsága (S2) | 0,4 mm |
| Sínkód | Telemecanique | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 6 |
| Vezeték-keresztmetszet | 16 mm ² | Érintkező felület hossza (L2) | 18 mm |
| Érintkező felület átmérője (D1) | 5,8 mm | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9,1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E499744 |

Letöltések

| | |
|--------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tervezési adatok | Zuken E3.S |
| User Documentation | Technical information - EN Technical information - DE |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

H16,0/28T W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Rajz**