

H16,0/28T W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, белый
Номер для заказа	9021180000
Тип	H16,0/28T W
GTIN (EAN)	4008190151980
Кол.	100 Шт.
Упаковка	Россыпью

H16,0/28T W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,88 g
-------------	--------

Технические данные

Исполнение	Стандартный	Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - белый
------------	-------------	-------------------	--

Кабельные наконечники

L1 в мм	28 мм	Военное обозначение	T 20A 025 A
Диаметр изоляции (D2)	8,8 мм	Диаметр поверхности контакта (D1)	5,8 мм
Длина зачистки изоляции	21 мм	Длина поверхности контакта (L2)	18 мм
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 6	Поперечное сечение соединяемого провода	16 mm ²
Толщина изоляции (S2)	0,4 мм	Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм
Цветовой код	Telemecanique		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

UL File Number Search	Сайт UL
-----------------------	---------

Сертификат № (cULus)	E499744
----------------------	---------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H16,0/28T W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

