

## TS 35X105\_MPC\_12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A kép illusztráció

Tartozékok

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | Sín, TS 35 x 7,5, TS 35, Szélesség: 164 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált |
| Rendelési szám | <a href="#">8000037603</a>   |
| Típus          | TS 35X105_MPC_12   |
| GTIN (EAN)     | 4050118653151  |
| Qty.           | 20 Stück   |

A létrehozás dátuma 2024. június 3. 6:38:41 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## TS 35X105\_MPC\_12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység     | 7,5 mm | Mélység (coll)   | 0,295 inch |
| Magasság    | 35 mm  | Magasság (coll)  | 1,378 inch |
| Szélesség   | 164 mm | Szélesség (coll) | 6,457 inch |
| Nettó tömeg | 1,7 g  |                  |            |

## Általános információ

|                  |                                      |                     |          |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| Anyag            | Acél                                 | Anyagvastagság      | 1 mm     |
| Felületi minőség | galvanizált ónbevonat,<br>passzívált | Integrált rögzítést | Csavaros |
| Szabványok       | DIN EN 60715                         |                     |          |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001285    | ETIM 7.0    | EC001285    |
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-02 | ECLASS 9,1  | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

## Letöltések

|                  |  |
|------------------|--|
| Engineering Data | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Katalógusok      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |