

TS15X5 ST K4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Abbildung ähnlich

Das Systemzubehör der Klippon® K Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
- Montageplatten
- Scharniere
- Wandbefestigungshalter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Tragschiene, TS 15, Breite: 64 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt, verchromt
Best.-Nr.	8000037609
Typ	TS15X5 ST K4
GTIN (EAN)	4050118682489
VPE	20 Stück

Erstellungs-Datum 29. April 2024 21:21:04 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

TS15X5 ST K4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	5,5 mm	Tiefe (inch)	0,217 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0,591 inch
Breite	64 mm	Breite (inch)	2,52 inch
Nettogewicht	11,902 g		

Allgemeine Angaben

Materialstärke	1 mm	Normen	DIN EN 60715
Oberfläche	verzinkt, verchromt	Werkstoff	Stahl

Allgemeine Angaben Zubehör

Materialstärke	1 mm	Oberfläche	verzinkt, verchromt
Werkstoff	Stahl		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format

TS15X5 ST K4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Schrauben



Je nach Reihenklemme oder auch Zubehör bieten wir als Zusatzartikel oder auch Ersatzteil verschiedene Arten von Schrauben an.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Ausführung
Best.-Nr.	0295900000	SAK-Reihe, Innensechskantschraube, Schrauben, Polzahl: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
VPE	50 Stück	