

## CRIMP-SET PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Krimpovací sety

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Sortiment nástrojů na nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek: PZ 4, Nástroj k odizolování: STRIPAX, Krimpovací rozsah, min.: 0.5, Barevný kód: Weidmüller
Objednací číslo	<a href="#">9025800000</a>
Typ	CRIMP-SET PZ 4
GTIN (EAN)	4008190145156
Množství	1 ks
Balení	Plastový box

Datum vytvoření 2. května 2024 19:29:59 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	261 mm	Hloubka (v palcích)	10,276 inch
Výška	57 mm	Výška (v palcích)	2,244 inch
Šířka	338 mm	Šířka (v palcích)	13,307 inch
Čistá hmotnost	1 728,66 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Souprava obsahuje nástroj na lisování do průřezu až 4 mm <sup>2</sup> , nástroj na odizolování a dutinky na vodiče v barevném kódu Weidmüller
---------------	---

## Třídění

Balení	Plastový box	Barevný kód	Weidmüller
Krimpovací rozsah, max.	4 mm <sup>2</sup>	Krimpovací rozsah, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Nástroj k nalisování koncovek	PZ 4	Nástroj k odizolování	STRIPAX
Číslo AEH	3 000 pcs.		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

## CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/14 R	Verze		Balení	
Objednací číslo	<a href="#">6463100000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená		volné	
GTIN (EAN)	4008190065089				
Množství	500 ks				

## baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/15D BL	Verze		Balení	
Objednací číslo	<a href="#">6019160000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá		volné	
GTIN (EAN)	4008190028732				
Množství	500 ks				

## CRIMP-SET PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/14 OR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6690700000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190015770		
Množství	500 ks		

### Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

### Všeobecné objednací údaje

Typ	STRIPAX	Verze	
Objednací číslo	<a href="#">6005000000</a>	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Množství	1 ks		

## CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Crimping tools

**Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

## Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ 4	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6012500000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení,
GTIN (EAN)	4008190090920	0.5mm², 4mm², Lichoběžníkové krimpování
Množství	1 ks	

## baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/14 GE	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6463000000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190024697		
Množství	500 ks		

## CRIMP-SET PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Krabice



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkladacími přepážkami

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KOFFER PSC4-01	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6028860000</a>	Nářadí, Krabice na sortiment
GTIN (EAN)	4032248304608	
Množství	1 ks	

### Vložky



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkladacími přepážkami

### Všeobecné objednací údaje

Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6028450000</a>	Sortiment vložek
GTIN (EAN)	4032248310012	
Množství	1 ks	
Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6028460000</a>	Sortiment vložek
GTIN (EAN)	4032248310029	
Množství	100 ks	

## CRIMP-SET PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,75/14 W	Verze	Balení
Objednávací číslo	<a href="#">6462900000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190033248		
Množství	500 ks		