

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpkészletek

Általános rendelési adatok

Verzió	Krimpelő szerszám készlet, Krimpelő szerszám: PZ 16, Csupaszoló szerszám: STRIPAX 16, Krimpelési tartomány, min.: 6, Sinkód: Weidmüller
Rendelési szám	9025850000
Típus	CRIMP-SET PZ 16
GTIN (EAN)	4008190184520
Qty.	1 Stück
Csomagolás	Műanyag doboz

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 2:50:36 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	261 mm	Mélység (coll)	10,276 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2,244 inch
Szélesség	338 mm	Szélesség (coll)	13,307 inch
Nettó tömeg	1 680,74 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Készlet a következőkkel: krimpelő szerszám 16 mm ² keresztmetszetig, csupaszoló szerszám és érvéghüvelyek Weidmüller színekkel
-----------------	--

Szortimentek

AEH száma	400 pcs.	Csomagolás	Műanyag doboz
Csupaszoló szerszám	STRIPAX 16	Krimpelési tartomány, max.	16 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	6 mm ²	Krimpelő szerszám	PZ 16
Sínek	Weidmüller		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9,1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Betétek



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

Általános rendelési adatok

Típus	EINSATZ A8-1 CL55	Verzió
Rendelési szám	6028460000	Betétek készletekhez
GTIN (EAN)	4032248310029	
Qty.	100 Stück	

Típus	EINSATZ A7-1 CL55	Verzió
Rendelési szám	6028450000	Betétek készletekhez
GTIN (EAN)	4032248310012	
Qty.	1 Stück	

Koffer



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

Általános rendelési adatok

Típus	KOFFER PSC4-01	Verzió
Rendelési szám	6028860000	Szerszámok, Tartódoboz
GTIN (EAN)	4032248304608	
Qty.	1 Stück	

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknel
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX	Verzió
Rendelési szám	6005000000	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qty.	1 Stück	

Crimping tools

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	PZ 16	Verzió
Rendelési szám	6012600000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 6mm ² , 16mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190035440	Fogas sajtolás
Qty.	1 Stück	

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Névl. vezeték-keresztmetszet 10 mm²

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/22 EB	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6534200000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, Elefántcsont színű	loose
GTIN (EAN)	4008190033460		
Qty.	100 Stück		

Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/20 SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6533500000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190183905		
Qty.	100 Stück		

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Névl. vezeték-keresztmetszet 16 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H16,0/28 GN	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6566000000	Érvéghüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, zöld	loose
GTIN (EAN)	4008190165406		
Qty.	100 Stück		
Típus	H16,0/22 GN	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6565900000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, zöld	loose
GTIN (EAN)	4008190022181		
Qty.	100 Stück		