

RS VERT SUPPLY BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Energia DIN sínes elosztó

Többszörös energiaelosztó a mérőszekrényben a TS 35 szerelősínhez

- 2-tűs, színkódolt
- 230 V, IP 30
- Biztosítékvédő modulok, 25 kA

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	8000074943
Típus	RS VERT SUPPLY BLL
GTIN (EAN)	8430243431811
Qty.	10 Stück

RS VERT SUPPLY BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1,181 inch
Magasság	80,2 mm	Magasság (coll)	3,157 inch
Szélesség	17,9 mm	Szélesség (coll)	0,705 inch
Nettó tömeg	18 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-40...70 °C
Páratartalom üzemi hőmérsékleten	0... 85% (páralecsapódás nélkül)		

Csatlakozási adatok

Dugaszoló csatlakozók tápellátása	SL 5.08HC/03/180B (nincs központosító tűske)	Elosztó NYÁK-csatlakozók	BLL 5.08/03/180 (nincs központosító tűske)
-----------------------------------	---	--------------------------	--

Névleges adatok

Védelmi osztály	IP30	Üzemi feszültség	230 V
Maximális áram elosztó csatlakozásonként	9,5 A	Összes üzemi áram	19 A

Szigetelések koordinálása (EN 60664-1)

Névleges szigetelési feszültség	250 V AC	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3	Lökőfeszültség-próba (1,2/50 µs)	6 kV

Csatlakozó mező

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás
--------------------	--------------------------

Tápcsatlakozás

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás
--------------------	--------------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

RS VERT SUPPLY BLL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[EU Declaration of Conformity](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[EN Data Sheet](#)[DE Data Sheet](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

RS VERT SUPPLY BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

