

CRIMP-SET PZ 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Комплекты для обжима

Основные данные для заказа

Исполнение	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: PZ 16, инструмент для снятия изоляции: STRIPAX 16, Диапазон обжимаемых проводников, мин.: 6, Цветовой код: Weidmüller
Номер для заказа	9025850000
Тип	CRIMP-SET PZ 16
GTIN (EAN)	4008190184520
Кол.	1 Шт.
Упаковка	Пластмассовый ящик

Дата создания 2 июня 2024 г. 22:36:39 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	261 мм	Глубина (дюймов)	10,276 inch
Высота	57 мм	Высота (в дюймах)	2,244 inch
Ширина	338 мм	Ширина (в дюймах)	13,307 inch
Масса нетто	1 680,74 g		

Технические данные

Описание артикула	Комплект вкл. инструмент для обжима проводов до 16 мм ² , инструмент для снятия изоляции и кабельные наконечники в цветовом коде Weidmüller
-------------------	--

Наборы

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	16 мм ²	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 мм ²
Инструмент для обжима	PZ 16	Количество АЕН	400 pcs.
Упаковка	Пластмассовый ящик	Цветовой код	Weidmüller
инструмент для снятия изоляции	STRIPAX 16		

Классификации

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вставки



- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	EINSATZ A7-1 CL55	Исполнение
Номер для заказа	4038450000	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248310012	
Кол.	1 Шт.	
Тип	EINSATZ A8-1 CL55	Исполнение
Номер для заказа	4038460000	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248310029	
Кол.	100 Шт.	

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм²²

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/20 SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	4008350000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190183905		
Кол.	100 Шт.		

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H10,0/22 EB	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	05344200000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, цвет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190033460	слоновой кости	
Кол.	100 Шт.		

Номинальное поперечное сечение провода 16,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H16,0/22 GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	05359000000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, зеленый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190022181		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H16,0/28 GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	05360000000	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, зеленый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190165406		
Кол.	100 Шт.		

CRIMP-SET PZ 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары**Инструменты**

- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX	Исполнение
Номер для заказа	6305000000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4008190072506	
Кол.	1 Шт.	

Crimping tools**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	PZ 16	Исполнение
Номер для заказа	630526000000	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников,
GTIN (EAN)	4008190035440	6mm², 16mm², Обжим с гофрированием
Кол.	1 Шт.	

CRIMP-SET PZ 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары****Чемодан**

- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	KOFFER PSC4-01	Исполнение
Номер для заказа	40328860000	Инструменты, Коробка
GTIN (EAN)	4032248304608	
Кол.	1 Шт.	