

Y-INTERFACE BLL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zásuvné rozdělovače energie

Zásuvné dvojité připojení pro rozvod energie a napájení zařízení

- 2pólové, barevně kódované
- 230 V, IP 30

Všeobecné objednávací údaje

Objednávací číslo	8000075197
Typ	Y-INTERFACE BLL
GTIN (EAN)	8430243428422
Množství	16 ks

Y-INTERFACE BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	16,4 mm	Hloubka (v palcích)	0,646 inch
Výška	38,4 mm	Výška (v palcích)	1,512 inch
Šířka	15,2 mm	Šířka (v palcích)	0,598 inch
Čistá hmotnost	7,4 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40...70 °C	Provozní teplota	-40...70 °C
Vlhkost při provozní teplotě	0... 85 % (bez kondenzace)		

Údaje o připojení

Konektory DPS, rozvod	LSF-SMT 5.08/03/180 (bez centrálního kolíku)	Napájecí zásuvné konektory	BLL 5.08/03/90 (bez centrálního kolíku)
-----------------------	---	----------------------------	---

Jmenovité údaje

Stupeň krytí	IP30	Provozní napětí	230 V
Maximální proud na připojení rozvaděče	6 A	Celkový provozní proud	12 A

Koordinace izolace (EN 60664-1)

Jmenovité napětí izolace	250 V AC	Kategorie přepětí	III
Závažnost znečištění	3	Test pulzního napětí (1,2/50 µs)	6 kV

Připojovací pole

Délka odizolování	10 mm	Max. průřez vodiče, AWG	AWG 14
Min. průřez vodiče, AWG	AWG 28	Rozsah upnutí, max.	1,5 mm ²
Rozsah upnutí, min.	0,13 mm ²	Typ připojení	PUSH IN

Připojení napájení

Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in
---------------	---------------------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Y-INTERFACE BLL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of conformity](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Uživatelská dokumentace [EN Data Sheet](#)[DE Data Sheet](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Y-INTERFACE BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

