

Y-INTERFACE BLL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Steckbare Energieverteiler

Steckbarer Doppelanschluss für die Energieverteilung und
Versorgung von Geräten

- 2-polig, farbcodiert
- 230 V, IP 30

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8000075197
Typ	Y-INTERFACE BLL
GTIN (EAN)	8430243428422
VPE	16 Stück

Y-INTERFACE BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	16,4 mm	Tiefe (inch)	0,646 inch
Höhe	38,4 mm	Höhe (inch)	1,512 inch
Breite	15,2 mm	Breite (inch)	0,598 inch
Nettogewicht	7,4 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40...70 °C	Betriebstemperatur	-40...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur	0...85 % (keine Betauung)		

Anschluss Daten

Versorgungssteckverbinder	BLL 5.08/03/90 (kein Mittelstift)	Verteilung Leiterplatten-Steckverbinder	LSF-SMT 5.08/03/180 (kein Mittelstift)
---------------------------	-----------------------------------	---	--

Bemessungsdaten

Schutzart	IP30	Betriebsspannung	230 V
Maximalstrom pro Verteileranschluss	6 A	Betriebsstrom Gesamt	12 A

Isolationskoordination (EN 60664-1)

Bemessungsisolationsspannung	250 V AC	Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3	Impulsspannungsprüfung (1,2/50 µs)	6 kV

Anschluss Feld

Abisolierlänge	10 mm	Art der Verbindung	PUSH IN
Klemmbereich, max.	1,5 mm ²	Klemmbereich, min.	0,13 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG	AWG 14	Leiteranschlussquerschnitt min. AWG	AWG 28

Anschluss Versorgung

Art der Verbindung	Steckanschluss
--------------------	----------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Y-INTERFACE BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[EU Declaration of conformity](#)

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Anwenderdokumentation

[EN Data Sheet](#)

[DE Data Sheet](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Y-INTERFACE BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

