

Y-INTERFACE SL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Distributeurs d'énergie enfichables
Double connexion enfichable pour la distribution
d'énergie et l'alimentation de dispositifs

- 2 mâles, avec code de couleur
- 230 V, IP 30

Informations générales de commande

Référence	8000075198
Type	Y-INTERFACE SL
GTIN (EAN)	8430243428439
Qté.	16 pièce(s)

Y-INTERFACE SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	16,4 mm	Profondeur (pouces)	0,646 inch
Hauteur	29,8 mm	Hauteur (pouces)	1,173 inch
Largeur	17 mm	Largeur (pouces)	0,669 inch
Poids net	6 g		

Températures

Température de stockage	-40...70 °C	Température de fonctionnement	-40...70 °C
Humidité à la température de fonctionnement	0... 85 % (sans condensation)		

Classifications

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Caractéristiques de raccordement

Connecteur enfichable alimentation	SL 5.08HC/03/90B (pas de mâle central)	Distribution connecteurs pour circuits imprimés	LSF-SMT 5.08/03/180 (pas de mâle central)
------------------------------------	--	---	---

Caractéristiques nominales

Degré de protection	IP30	Tension de fonctionnement	230 V
Courant maximal par connexion à distribution	6 A	Corriente nominal total	12 A

Coordination de l'isolation (EN 60664-1)

Tension d'isolation nominale	250 V AC	Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3	Contrôle de la tension d'impulsion (1,2/50 µs)	6 kV

Raccordement installation

Longueur de dénudage	10 mm	Plage de raccordement, max.	1,5 mm ²
Plage de raccordement, min.	0,13 mm ²	Section du conducteur max., AWG	AWG 14
Section du conducteur min., AWG	AWG 28	Type de la connexion	PUSH IN

Raccordement alimentation

Type de connexion	Raccordement enfichable
-------------------	-------------------------

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Y-INTERFACE SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EU Declaration of conformity
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	EN Data Sheet DE Data Sheet
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Y-INTERFACE SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

