

RS VERT SUPPLY LMF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Distribuidor de energía en guía de montaje
Distribuidor de energía múltiple en el armario de medición para el carril de montaje TS 35
- 2 clavijas, con código de colores
 - 230 V, IP 30
 - Módulos de protección por fusible 25kA

Datos generales para pedido

Código	8000076874
Tipo	RS VERT SUPPLY LMF
GTIN (EAN)	4099986226586
Cantidad	10 Pieza

RS VERT SUPPLY LMF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	29 mm	Profundidad (pulgadas)	1,142 inch
Altura	80,2 mm	Altura (pulgadas)	3,157 inch
Anchura	17,9 mm	Anchura (pulgadas)	0,705 inch
Peso neto	22,7 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40...70 °C	Temperatura de servicio	-40...70 °C
Humedad a temperatura de servicio	0...85 % (sin condensación)		

Datos de conexión

Conector de alimentación	SL 5.08HC/03/180B (sin clavija central)	Distribución conectores de placa de circuito impreso	LMF 5.08/03/180 (sin clavija central)
--------------------------	---	--	---------------------------------------

Especificaciones

Tipo de protección	IP30	Tensión de servicio	230 V
Corriente máxima por borne de distribución	9,5 A	Intensidad nominal total	19 A

PA50_40 Norma de aislamiento para la coordinación del aislamiento pasivo (EN 60664-1)

Tensión de aislamiento nominal	250 V AC	Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3	Prueba de tensión de impulso (1,2/50 µs)	6 kV

Conexión de campo

Longitud de desaislado	10 mm	Sección de conductor máx., AWG	AWG 12
Sección de conductor mín., AWG	AWG 24	Sección de embornado, máx.	2,5 mm ²
Sección de embornado, mín.	0,12 mm ²	Tipo de conexión	PUSH IN

Conexión de alimentación

Tipo de conexión	Conexión enchufable
------------------	---------------------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Fecha de creación 17 de mayo de 2024 6:20:33 CEST

RS VERT SUPPLY LMF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Homologación/certificado/documento
de conformidad

[EU Declaration of Conformity](#)

Datos de ingeniería

[CAD data – STEP](#)

Documentación del usuario

[EN Data Sheet](#)

[DE Data Sheet](#)

Catálogo

[Catalogues in PDF-format](#)

RS VERT SUPPLY LMF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

