

KTB FS 624515 S2B1 TRACKBOX BIG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Anslutningsdosor för antenner, axelräknare, punktstyrningar och andra komponenter på spåret i olika storlekar. Våra anslutningsdosor är särskilt lämpade för att skydda elektroniken i den tuffa tågmiljön. Kapslingarna är hållbara och motståndskraftiga mot intensivt solljus och ger ett tillförlitligt EMC-skydd.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Kapslingar, Höjd: 620 mm, Bredd: 450 mm, Djup: 150 mm, Flänsplattor: nedre, Material: Rostfritt stål 1.4301 (304), borstad, Silver
Art.nr.	8000080482
Typ	KTB FS 624515 S2B1 TRACKBOX BIG
GTIN (EAN)	4064675594185
Förp.	1 Stück

Skapandedatum den 8 maj 2024 08:44:47 CEST

KTB FS 624515 S2B1 TRACKBOX BIG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	150 mm	Byggdjup (tum)	5,905 inch
Höjd	620 mm	Bygghöjd (tum)	24,409 inch
Bredd	450 mm	Byggbredd (tum)	17,716 inch
Nettovikt	17 620 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-60 °C...135 °C
-----------------	-----------------

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Driftstemperatur, max	135 °C
Driftstemperatur, min.	-60 °C	Fastsättning av lock	M6 Sexkantspårskruvar SW10
Flänsplattor	nedre	Flänsplåt	Ja
Material	Rostfritt stål 1.4301 (304)	Materialtjocklek fläns	3 mm
Materialtjocklek kapsling	1,5 mm	Materialtjocklek lock	1,5 mm
Normer	EN 60068 ≤1m från spårret, EN 45545 HL3	Skyddsklass	IP66, IP67
Skyddsklass (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12	Slagtålighet	10 J standardversion
Tätningmaterial	Silikon	Yta	borstad

Bestyckning horisontal

Säkringshållare tillgänglig	Nej
-----------------------------	-----

Bestyckning vertikal

Säkringshållare tillgänglig	Nej
-----------------------------	-----

Kapsling

Borrade hål Sida A	ingen	Borrade hål Sida B	ingen
Material	Rostfritt stål 1.4301 (304)		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--