

POWERSTRIPPER AO 16-20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bestellung nur auf Anfrage**

- Zum automatischen Abisolieren von Einzelleitern
- Abisolieren von flexiblen Leitern nach DIN VDE 0295, KL: 5
- Teilabisolierung, die Isolation verbleibt am Leiterende
- Kein Werkzeugwechsel
- Schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt
- Elektrischer Antrieb

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Abisolierautomat
Best.-Nr.	9027290000
Typ	POWERSTRIPPER AO 16-20
GTIN (EAN)	4032248285426
VPE	1 Stück
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2025-01-06
Produktalternative	9028480000

Erstellungs-Datum 4. Mai 2024 17:25:51 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

POWERSTRIPPER AO 16-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	295 mm	Tiefe (inch)	11,614 inch
Höhe	230 mm	Höhe (inch)	9,055 inch
Breite	190 mm	Breite (inch)	7,48 inch
Nettogewicht	8.500 g		

Abisolierautomaten

Abisolierbereich + Crimpbereich	4 - 16 mm ² (~AWG 12-6)	Abzugslänge	1-20 mm
Anschlusswerte	46 VA	Antrieb	elektrisch
Elektroanschluss	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Leiterlänge, min.	22 mm + Abisolierlänge
Taktzeit	ca. 1,5 s		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-02
ECLASS 10.0	17-13-01-02	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

POWERSTRIPPER AO 16-20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Zubehör / Ersatzteile**

- Zum automatischen Abisolieren von Einzelleitern
- Abisolieren von flexiblen Leitern nach DIN VDE 0295, KL: 5
- Teilabisolierung, die Isolation verbleibt am Leiterende
- Kein Werkzeugwechsel
- Schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt
- Elektrischer Antrieb

Allgemeine Bestelldaten

Typ	AIMESA VRM 6,20	Ausführung
Best.-Nr.	1120910000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4032248901920	
VPE	1 Stück	