

PV SUN COVER 37/30/18**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Fotowoltaika
Nr zam.	8000087024
Typ	PV SUN COVER 37/30/18
GTIN (EAN)	4064675845171
Ilość	1 Szt.

PV SUN COVER 37/30/18**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Głębokość	291 mm	Głębokość (cale)	11,457 inch
Wysokość	341 mm	Wysokość (cale)	13,425 inch
Szerokość	439 mm	Szerokość (cale)	17,283 inch
Masa netto	5 200 g		

Materiał

tworzywo	stal nierdzewna 1.4301 (304)
----------	---------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002498	ETIM 7.0	EC002498
ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ECLASS 9.0	27-37-92-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-37-13-92	ECLASS 11.0	27-37-13-92
ECLASS 12.0	27-37-13-92	ECLASS 13.0	27-37-13-92

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP Application notes – Positions of attachment holes
Dokumentacja techniczna	Temporary picture for PV Sun Covers
Katalogi	Catalogues in PDF-format

PV SUN COVER 37/30/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



PV SUN COVER 37/30/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Skrzynki przyłączowe generatorów DC z bezpiecznikami



Rozdzielnice PV Next dla falowników z wskaźnikami 1-12 MPP służą do ochrony strony DC systemu fotowoltaicznego. Rozdzielnice chronią falownik przed przepięciami, a tym samym zapewniają zgodność z dyrektywą europejską CLC/TS 5 1643-32. Ponadto produkty te umożliwiają ochronę systemu przed prądem wstecznym oraz łączenie stringów w celu oszczędzania kabli podczas instalacji.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PVN DC 3IF 30 1MPP SPD1 ...	Wersja
Nr zam.	2683030000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 3 wejścia /
GTIN (EAN)	4050118699852	3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik
Ilość	1 Szt.	przeciwprzepięciowy I / II, Dławnica kablowa
Typ	PVN1M1I3SXF3V2O1TXPX10	Wersja
Nr zam.	2683270000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 3 wejścia /
GTIN (EAN)	4050118700176	3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochrona
Ilość	1 Szt.	przeciwprzepięciowa II, WM4C
Typ	PVN1M1I3S0F3V2O0TXPX10	Wersja
Nr zam.	2683250000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 3 wejścia /
GTIN (EAN)	4050118700183	3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochrona
Ilość	1 Szt.	przeciwprzepięciowa II, Odłącznik przełącznika, Dławnica kablowa
Typ	PVN DC 3IF 30 1MPP SW S ...	Wersja
Nr zam.	2683090000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 3 wejścia /
GTIN (EAN)	4050118699906	3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik
Ilość	1 Szt.	przeciwprzepięciowy I / II, Odłącznik przełącznika, WM4C
Typ	PVN DC 3IF 30 1MPP SW S ...	Wersja
Nr zam.	2683050000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 3 wejścia /
GTIN (EAN)	4050118699869	3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik
Ilość	1 Szt.	przeciwprzepięciowy I / II, Odłącznik przełącznika, Dławnica kablowa
Typ	PVN1M1I3SXF3V2O0TXPX10	Wersja
Nr zam.	2683230000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 3 wejścia /
GTIN (EAN)	4050118699975	3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochrona
Ilość	1 Szt.	przeciwprzepięciowa II, Dławnica kablowa
Typ	PVN1M1I3S0F3V2O1TXPX10	Wersja
Nr zam.	2683290000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 3 wejścia /
GTIN (EAN)	4050118699982	3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochrona
Ilość	1 Szt.	przeciwprzepięciowa II, Odłącznik przełącznika, WM4C
Typ	PVN DC 3IF 30 1MPP SPD1 ...	Wersja
Nr zam.	2683070000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 3 wejścia /
GTIN (EAN)	4050118700053	3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik
Ilość	1 Szt.	przeciwprzepięciowy I / II, WM4C

PV SUN COVER 37/30/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Skrzynki przyłączowe generatorów DC bez bezpieczników



Rozdzielnice PV Next dla falowników z wskaźnikami 1-12 MPP służą do ochrony strony DC systemu fotowoltaicznego. Rozdzielnice chronią falownik przed przepięciami, a tym samym zapewniają zgodność z dyrektywą europejską CLC/TS 5 1643-32. Ponadto produkty te umożliwiają ochronę systemu przed prądem wstecznym oraz łączenie stringów w celu oszczędzania kabli podczas instalacji.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PVN DC 2I 10 4MPP SPD1R ...	Wersja
Nr zam.	2737600000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 4 MPP, 2 wejścia / 1
GTIN (EAN)	4050118824872	wyjście na MPP, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, WM4C
Ilość	1 Szt.	
Typ	PVN1M2I6S0FXV2O0TXPX10	Wersja
Nr zam.	2683350000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 2 MPP, 3 wejścia /
GTIN (EAN)	4050118700145	3 wyjścia na MPP, Ochrona przeciwprzepięciowa II, Odłącznik
Ilość	1 Szt.	przełącznika, Dławnica kablowa
Typ	PVN1M2I6S0FXV1O1TXPX10	Wersja
Nr zam.	2683180000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 2 MPP, 3 wejścia / 3
GTIN (EAN)	4050118700213	wyjścia na MPP, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, WM4C
Ilość	1 Szt.	
Typ	PVN1M2I6S0FXV1O0TXPX10	Wersja
Nr zam.	2683150000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 2 MPP, 3 wejścia / 3
GTIN (EAN)	4050118700060	wyjścia na MPP, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Odłącznik
Ilość	1 Szt.	przełącznika, Dławnica kablowa
Typ	PVN DC 2I 20 4MPP SPD1R ...	Wersja
Nr zam.	2737610000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 4 MPP, 2 wejścia / 1
GTIN (EAN)	4050118824889	wyjście na MPP, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Dławnica
Ilość	1 Szt.	kablowa
Typ	PVN1M2I6S0FXV1O1TXPX10	Wersja
Nr zam.	2683210000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 2 MPP, 3 wejścia / 3
GTIN (EAN)	4050118700046	wyjścia na MPP, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Odłącznik
Ilość	1 Szt.	przełącznika, WM4C
Typ	PVN1M2I6S0FXV2O0TXPX10	Wersja
Nr zam.	2683320000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 2 MPP, 3 wejścia / 3
GTIN (EAN)	4050118700008	wyjścia na MPP, Ochrona przeciwprzepięciowa II, Dławnica kablowa
Ilość	1 Szt.	
Typ	PVN1M2I6S0FXV2O1TXPX10	Wersja
Nr zam.	2683380000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 2 MPP, 3 wejścia / 3
GTIN (EAN)	4050118700015	wyjścia na MPP, Ochrona przeciwprzepięciowa II, WM4C
Ilość	1 Szt.	
Typ	PVN1M4I8S0FXV2O1TXPX10	Wersja
Nr zam.	2791880000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 4 MPP, 2 wejścia / 1
GTIN (EAN)	4064675072928	wyjście na MPP, Ochrona przeciwprzepięciowa II, WM4C
Ilość	1 Szt.	
Typ	PVN1M2I6S0FXV2O1TXPX10	Wersja
Nr zam.	2683410000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 2 MPP, 3 wejścia /
GTIN (EAN)	4050118699937	3 wyjścia na MPP, Ochrona przeciwprzepięciowa II, Odłącznik
Ilość	1 Szt.	przełącznika, WM4C

Data sporządzenia 27 lipca 2024 01:49:37 CEST

Aktualizacja katalogu 13.07.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

PV SUN COVER 37/30/18**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria**

Typ	PVN1M2I6SXFV1O0TXPX10	Wersja
Nr zam.	2683120000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 2 MPP, 3 wejścia / 3
GTIN (EAN)	4050118699890	wyjścia na MPP, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Dławnica
Ilość	1 Szt.	kablowa

Typ	PVN1M4I8SXFV2O0TXPX10	Wersja
Nr zam.	2791890000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 4 MPP, 2 wejścia / 1
GTIN (EAN)	4064675072935	wyjście na MPP, Ochrona przeciwprzepięciowa II, Dławnica kablowa
Ilość	1 Szt.	