

CRIMPFIX LZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Avisolerings- och crimpautomat
Art.nr.	9027310000
Typ	CRIMPFIX LZ
GTIN (EAN)	4032248285440
Förp.	1 Stück

CRIMPFIX LZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	330 mm	Byggdjup (tum)	12,992 inch
Höjd	460 mm	Bygghöjd (tum)	18,11 inch
Bredd	390 mm	Byggbredd (tum)	15,354 inch
Nettovikt	36 000 g		

Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	2 x 0,5 – 2 x 1,5 mm ² (~AWG 2x20 – 2x16)	Crimplängd	8 mm
Drivning	Elektro-pneumatisk	Förbrukningsvaror	Dubbel-ändhysor
Takttid	ca. 1 s	Tryckluftsanslutning	5 - 5.5 bar
elektroanslutning	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA	Ändhysarea, max.	1,5 mm ²
Ändhysarea, min.	0,5 mm ²	Ändhyslängd	14 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar


Användardokumentation	Manual
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

CRIMPFIX LZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



CRIMPFIX LZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör / Reservdelar



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Typ	AIMESA CF LZ	Artikelbeteckning
Art.nr.	1120900000	Tillbehör, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248901753	
Förp.	1 Stück	
Typ	AIMESA CF LZ TIN	Artikelbeteckning
Art.nr.	1283520000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118073669	
Förp.	1 Stück	