

KEBIQL303020S2N1 AL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nowy typoszereg z obudowami Klippon® EBi został specjalnie zaprojektowany do zastosowań przemysłowych. Niezawodnie spełnia wszystkie wymagania dotyczące stosowania w trudnych warunkach i charakteryzuje się atrakcyjnymi właściwościami w zakresie wydajności. Opłaczalne obudowy ze stali nierdzewnej pozwalają na bardzo ekonomiczne rozwiązania i są również odpowiednie dla projektów o ograniczonym budżecie. Oprócz technologii Klippon® EBi do zastosowań przemysłowych, w strefach zagrożonych wybuchem dostępna jest technologia Klippon® EBx. Obudowy z dopuszczeniami cULus dostępne są na życzenie.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wykonanie | Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Obudowy, Wysokość: 300 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4301 (304), nieobrobiony, srebrny |
| Nr zam. | 8000090364 |
| Typ | KEBIQL303020S2N1 AL |
| GTIN (EAN) | 4064675855774 |
| Ilość | 1 Szt. |

KEBIQL303020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | | | |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość | 200 mm | Głębokość (cale) | 7,874 inch |
| Wysokość | 300 mm | Wysokość (cale) | 11,811 inch |
| Szerokość | 300 mm | Szerokość (cale) | 11,811 inch |
| Masa netto | 6 435 g | | |

Temperatury

| | |
|----------------------------|----------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...85 °C |
|----------------------------|----------------|

Informacje ogólne

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---|
| Grubość materiału kołnierza | 3 mm | Grubość materiału obudowy | 1,5 mm |
| Grubość materiału wieka | 1,5 mm | Mocowanie wieka | Zamek ćwierćbrotowy z wkładką na klucz dwupiórowy |
| Powierzchnia | nieobrobiony | Płytko kołnierzowa | Tak |
| Płyty kołnierzowe | na dole | Silikon | Nie |
| Stopień ochrony | IP66 | Temperatura pracy, max. | 85 °C |
| Temperatura pracy, min. | -40 °C | Wskazówka: stopień ochrony | Ochrona IP jest zapewniana tylko po montażu na ściennym przy użyciu załączonych podkładek uszczelniających. |
| materiał uszczelniający | Chloropren | mocowanie obudowy | Montaż poprzez tylną ściankę obudowy |
| tworzywo | stal nierdzewna 1.4301 (304) | udarność | 10 J wersja standardowa |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000261 | ETIM 7.0 | EC000261 |
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |

Dopuszczenia

Dopuszczenia



Pobieranie


| | |
|--|--|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | EU Declaration of Conformity - Klippon EBi Empty Enclosures - DoC KEBI DE PS2650 220428 001ISS00 |
| Dane projektowe | CAD data – STEP |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |

KEBIQL303020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



KEBIQL303020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Stopka montażowa



Należące do wyposażenia dodatkowego stopy montażowe pozwalają na montaż obudów także od zewnątrz.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KEB MOFT SMALL S4 SET | Wykonanie |
| Nr zam. | 2660200318 | Klippon EB (Essential Box), Stopa montażowa, Wysokość: 38 |
| GTIN (EAN) | 4064675275695 | mm, Szerokość: 55 mm, Głębokość: 10.5 mm, tworzywo: Stal, |
| Ilość | 1 Szt. | nieobrobiony, srebrny |

Uchwyty na dokumenty



Uchwyty na dokumenty do prawidłowego przechowywania dokumentów w obudowie.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | DOHA KEB A6 S4B R | Wykonanie |
| Nr zam. | 8000075807 | Klippon EB (Essential Box), Obudowy, Nitowane, Wysokość: 95 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675425359 | Głębokość: 20 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404, srebrny |
| Ilość | 1 Szt. | |

KEBIQL303020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Uchwyt tabliczki znamionowej



Dostępnych jest wiele różnych uchwytów etykiety, które w razie potrzeby mogą zapewnić odpowiednią ekspozycję. Istnieje również możliwość zastosowania dodatkowych tabliczek znamionowych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | TPSDHA KEB 130X50 S4B R | Wykonanie |
| Nr zam. | 8000075816 | Klippon EB (Essential Box), Obudowy, Nitowane, Wysokość: 50 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675425366 | Szerokość: 171 mm, Głębokość: 16.5 mm, tworzywo: stal nierdzewna |
| Ilość | 1 Szt. | 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny |
| Typ | TPSDHA KEB 100X25 S4B R | Wykonanie |
| Nr zam. | 8000075818 | Klippon EB (Essential Box), Obudowy, Nitowane, Wysokość: 25 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675425632 | Szerokość: 141 mm, Głębokość: 16.5 mm, tworzywo: stal nierdzewna |
| Ilość | 1 Szt. | 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny |

Płytki montażowe



Płytki montażowe z otworami lub bez otworów, umożliwiające montaż szyn montażowych DIN zarówno podłużnie, jak i poprzecznie, a także montaż komponentów bezpośrednio na płycie montażowej.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | GFSC M5X10 TX20 SET | Wykonanie |
| Nr zam. | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Śruba mocująca, Wysokość: 13.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | Szerokość: 8.5 mm, Głębokość: 8.5 mm, tworzywo: stal, ocynkowana, |
| Ilość | 1 Szt. | ocynkowane galwanicznie i pasywowane, srebrny |
| Typ | KEB MOPL 3030 S2N H | Wykonanie |
| Nr zam. | 8000074316 | Klippon EB (Essential Box), Płytki montażowe, Wysokość: 240 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675425267 | Szerokość: 240 mm, Głębokość: 1.5 mm, tworzywo: stal nierdzewna |
| Ilość | 1 Szt. | 1.4301 (304), nieobrobiony, srebrny |
| Typ | KEB MOPL 3030 MSZN | Wykonanie |
| Nr zam. | 8000074171 | Klippon EB (Essential Box), Płytki montażowe, Wysokość: 240 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675425168 | Szerokość: 240 mm, Głębokość: 1.5 mm, tworzywo: blacha stalowa, |
| Ilość | 1 Szt. | ocynkowany, srebrny |

KEBIQL303020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

materiał montażowa


Możliwość integracji, rozszerzania i dostosowywania do indywidualnych wymagań - doskonale akcesoria do wszystkich zastosowań

W pełni ustrukturyzowany asortyment akcesoriów systemowych do nowych obudów z serii Klippon® TB umożliwia łatwe dostosowywanie obudów do specyficznych, indywidualnych wymagań.

Zestawy materiałów montażowych

Zestawy materiałów montażowych pozwalają na szybkie i łatwe mocowanie uchwytów tabliczki znamionowej, uchwytów na dokumenty oraz osłon przeciwdeszczowych.

Celem **do mocowania etykiet – SD** jest niezbędny do montażu plastikowych identyfikatorów (Trafolyte) lub tabliczek znamionowych. Przy użyciu tego zestawu można zamocować identyfikator lub tabliczkę znamionową bezpośrednio na wieku obudowy. Zestaw do mocowania tabliczki znamionowej został opracowany specjalnie w tym celu. Tylko za pomocą tego zestawu mocującego można zapewnić, że w obudowie nie powstaną żadne miejsca przecieków i uniknąć uszkodzenia tabliczki.

Uniwersalny zestaw do mocowania – TPSD

został opracowany, aby umożliwić bezpieczny i szybki montaż np. uchwytów na tabliczki znamionowe, osłon przeciwdeszczowych, kieszeni na dokumenty. Stosując zestaw do mocowania można zminimalizować, o ile nie całkowicie wykluczyć, ryzyko wycieków.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | LKSC M6X8 A2 TX30 | Wykonanie |
| Nr zam. | 2704960000 | Klippon TB (Terminal Box), Zastaw mocujący, Wysokość: 11.3 |
| GTIN (EAN) | 4050118753196 | mm, Szerokość: 13.6 mm, Głębokość: 13.6 mm, tworzywo: stal |
| Ilość | 500 Szt. | nieodrobiona, nieobrobiona, srebrna |

Element dystansowy



Wykonane ze stali szlachetnej elementy dystansowe oferowane są w trzech długościach i umożliwiają zwiększenie odległości pomiędzy szyną montażową lub szyną DIN i tylną ścianą obudowy.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SP M6 15 MSZN | Wykonanie |
| Nr zam. | 3896100000 | Klippon EB (Essential Box), Element dystansowy, Wysokość: 11.2 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190857851 | Szerokość: 10 mm, Głębokość: 15 mm, tworzywo: Stal, srebrna |
| Ilość | 2 Szt. | |

KEBIQL303020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SP M6 20 MSZN | Wykonanie |
| Nr zam. | 3896200000 | Klippon EB (Essential Box), Element dystansowy, Wysokość: 11.2 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190850234 | Szerokość: 10 mm, Głębokość: 20 mm, tworzywo: Stal, srebrny |
| Ilość | 2 Szt. | |
| Typ | SP M6 30 MSZN | Wykonanie |
| Nr zam. | 3896300000 | Klippon EB (Essential Box), Element dystansowy, Wysokość: 11.2 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190850241 | Szerokość: 10 mm, Głębokość: 30 mm, tworzywo: Stal, srebrny |
| Ilość | 2 Szt. | |

Klucz z dwoma końcówkami



Zablokowanie i otwarcie drzwi obudowy możliwe jest za pomocą klucza rurkowego.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KLIPPON QL KEY | Wykonanie |
| Nr zam. | 2473930000 | Klippon EB (Essential Box), Klucz, inne, tworzywo: tworzywo sztuczne |
| GTIN (EAN) | 4050118485868 | |
| Ilość | 5 Szt. | |