

POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- különálló huzalok automatikus csupaszolásához
- flexibilis huzalok csupaszolása a következő szerint: DIN VDE 0295, Cl. 5
- A szigetelés részleges csupaszolása; a szigetelés a huzal végén marad
- Szerszám nem szükséges
- A megfelelő keresztmetszet gyorsan és egyszerűen beállítható
- Elektromos hajtás

Általános rendelési adatok

Verzió	Szerszámok, Automata csupaszoló
Rendelési szám	9028480000
Típus	POWERSTRIPPER 16,0
GTIN (EAN)	4032248064632
Qty.	1 Stück

POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	295 mm	Mélység (coll)	11,614 inch
Magasság	230 mm	Magasság (coll)	9,055 inch
Szélesség	190 mm	Szélesség (coll)	7,48 inch
Nettó tömeg	8 800 g		

Automatikus csupaszolás

Csatlakozási értékek	46 VA
Csupaszolási tartomány	2,5 - 16 mm ² (~AWG 14-6)
Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA
Hajtás	elektromos
Impulzus idő	kb. 1,5 s
Kihúzott hossz	3-20 mm
Vezeték hossz, min.	22 mm + csupaszolási hossz
Vezető külső átmérője	max. 8 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9,1	17-13-01-02
ECLASS 10.0	17-13-01-02	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



- különálló huzalok automatikus csupaszolásához
- flexibilis huzalok csupaszolása a következő szerint: DIN VDE 0295, Cl. 5
- A szigetelés részleges csupaszolása; a szigetelés a huzal végén marad
- Szerszám nem szükséges
- A megfelelő keresztmetszet gyorsan és egyszerűen beállítható
- Elektromos hajtás

Általános rendelési adatok

Típus	AIMESA V	Verzió
Rendelési szám	6050180000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4008190343378	
Qty.	1 Stück	