

**CRIMPFIX LS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

**Datos generales para pedido**

Versión	Máquina automática de desaislado y prensado
Código	<a href="#">9028540000</a>
Tipo	CRIMPFIX LS
GTIN (EAN)	4008190942687
Cantidad	1 Pieza

## CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Profundidad	330 mm	Profundidad (pulgadas)	12,992 inch
Altura	460 mm	Altura (pulgadas)	18,11 inch
Anchura	390 mm	Anchura (pulgadas)	15,354 inch
Peso neto	31.000 g		

## Máquinas automáticas para desaislar/prensar

Conexión de aire comprimido	5-5,5 bar	Conexión eléctrica	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA
Consumibles	Terminales sueltos	Longitud de los terminales tubulares	12/14/16 mm
Longitud de prensado	6/8/10 mm	Motor	Electroneumático
Sección del terminal tubular, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Sección del terminal tubular, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Tiempo de ciclo	aprox. 1 s	Zona de desaislado	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (~ AWG 20-14)

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

## Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Indicación importante

Información de producto	<b>Versión anterior</b> 9022650000 – SOT 1: 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> hasta número de serie CF L 1789 y CF LS 1475 9022660000 – SOT 2: 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> hasta número de serie CF L 1789 y CF LS 1475 <b>Nueva versión</b> 1440540000 – SOT 1: 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> a partir del número de serie CF L 1790 y CF LS 1476 1440550000 – SOT 2: 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> a partir del número de serie CF L 1790 y CF LS 1476
-------------------------	---

## Homologaciones

Homologaciones	
ROHS	Conformidad

## Descargas



Documentación del usuario	<a href="#">Manual</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Folleto	

## CRIMPFIX LS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos



## CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Accesorios/piezas de repuesto



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

## Datos generales para pedido

Tipo	CRWZG CF LS V2/V3	Versión
Código	<a href="#">1424330000</a>	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118240146	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	SCHRSA CF L/LS V2	Versión
Código	<a href="#">1454750000</a>	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118260588	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	SCHWINGF.-OBERT./ CFL	Versión
Código	<a href="#">9022660000</a>	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4032248178940	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	EXZ-SET CF L/LS V3	Versión
Código	<a href="#">1484880000</a>	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118293883	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	MAGNETSCHALTER CF L/LS	Versión
Código	<a href="#">1523240000</a>	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118328950	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	SOT 2 CF L/LS V4	Versión
Código	<a href="#">1440550000</a>	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118247619	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	AIMESA CF U/LS TIN	Versión
Código	<a href="#">1132150000</a>	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4032248920082	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	SCHRSA CF L/LS V1	Versión
Código	<a href="#">1454740000</a>	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118260670	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	SCHWINGF.-OBERT.CF L	Versión
Código	<a href="#">9022650000</a>	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4032248178926	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	SOT 1 CF L/LS V3	Versión
Código	<a href="#">1440540000</a>	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118247602	
Cantidad	1 Pieza	

Fecha de creación 16 de mayo de 2024 9:09:07 CEST

**CRIMPFIX LS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accesorios**

Tipo	WTE CF L/LS V2/V3	Versión
Código	<a href="#">1424470000</a>	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118240276	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Versión
Código	<a href="#">1283530000</a>	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118073676	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	FESA CF L/LS V2	Versión
Código	<a href="#">1454790000</a>	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118260779	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	FESA CF L/LS V1	Versión
Código	<a href="#">1454780000</a>	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118260809	
Cantidad	1 Pieza	