

CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Verzió	Automata csupaszoló és krimpelő
Rendelési szám	9028540000
Típus	CRIMPFIX LS
GTIN (EAN)	4008190942687
Qty.	1 Stück

CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	330 mm	Mélység (coll)	12,992 inch
Magasság	460 mm	Magasság (coll)	18,11 inch
Szélesség	390 mm	Szélesség (coll)	15,354 inch
Nettó tömeg	31 000 g		

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	0,5 – 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA
Fogyóeszközök	kábelsaruk zacskóban	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 1 s	Krimpelési hossz	6/8/10 mm
Sűrítettlevegő-csatlakozás	5–5,5 bar	Érvéghüvely hossza	12/14/16 mm
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2,5 mm ²	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0,5 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9,1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Régi változat 9022650000 – SOT 1: 0,5 mm ² - 1,5 mm ² a CF L 1789 és CF LS 1475 sorozatszámig 9022660000 – SOT 2: 1,5 mm ² - 2,5 mm ² a CF L 1789 és CF LS 1475 sorozatszámig Új változat 1440540000 – SOT 1: 0,5 mm ² - 1,5 mm ² a CF L 1790 és CF LS 1476 sorozatszámtól 1440550000 – SOT 2: 1,5 mm ² - 2,5 mm ² a CF L 1790 és CF LS 1476 sorozatszámtól
------------------	--

Tanúsítványok

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések



User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeinek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Típus	SOT 1 CF L/LS V3	Verzió
Rendelési szám	1440540000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118247602	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIMESA CF U/LS TIN	Verzió
Rendelési szám	1132150000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248920082	
Qty.	1 Stück	
Típus	EXZ-SET CF L/LS V3	Verzió
Rendelési szám	1484880000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118293883	
Qty.	1 Stück	
Típus	SOT 2 CF L/LS V4	Verzió
Rendelési szám	1440550000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118247619	
Qty.	1 Stück	
Típus	FESA CF L/LS V1	Verzió
Rendelési szám	1454780000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118260809	
Qty.	1 Stück	
Típus	SCHWINGF.-OBERT./ CFL	Verzió
Rendelési szám	16022660000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248178940	
Qty.	1 Stück	
Típus	FESA CF L/LS V2	Verzió
Rendelési szám	1454790000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118260779	
Qty.	1 Stück	
Típus	SCHRSA CF L/LS V2	Verzió
Rendelési szám	1454750000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118260588	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Verzió
Rendelési szám	1283530000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118073676	
Qty.	1 Stück	
Típus	CRWZG CF LS V2/V3	Verzió
Rendelési szám	1424330000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118240146	
Qty.	1 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 19:06:51 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	SCHWINGF.-OBERT.CF L	Verzió
Rendelési szám	6022650000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248178926	
Qty.	1 Stück	
Típus	SCHRSA CF L/LS V1	Verzió
Rendelési szám	1454740000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118260670	
Qty.	1 Stück	
Típus	MAGNETSCHALTER CF L/LS	Verzió
Rendelési szám	1523240000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118328950	
Qty.	1 Stück	
Típus	WTE CF L/LS V2/V3	Verzió
Rendelési szám	1424470000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118240276	
Qty.	1 Stück	