

**CRIMPFIX LS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Avisolerings- och crimpautomat
Art.nr.	<a href="#">9028540000</a>
Typ	CRIMPFIX LS
GTIN (EAN)	4008190942687
Förp.	1 Stück

## CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	330 mm	Byggdjup (tum)	12,992 inch
Höjd	460 mm	Bygghöjd (tum)	18,11 inch
Bredd	390 mm	Byggbredd (tum)	15,354 inch
Nettovikt	31 000 g		

## Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	0,5–2,5 mm <sup>2</sup> (~AWG 20-14)	Crimplängd	6/8/10 mm
Drivning	Elektro-pneumatisk	Förbrukningsvaror	lösa kabelskor
Takttid	ca. 1 s	Tryckluftsanslutning	5 - 5.5 bar
elektroanslutning	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA	Ändhysarea, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Ändhysarea, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Ändhyslängd	12/14/16 mm

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	<b>Gammal version</b> 9022650000 – SOT 1: 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> upp till serienummer CF L 1789 och CF LS 1475 9022660000 – SOT 2: 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> upp till serienummer CF L 1789 och CF LS 1475 <b>Ny version</b> 1440540000 – SOT 1: 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> från serienummer CF L 1790 och CF LS 1476 1440550000 – SOT 2: 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> från serienummer CF L 1790 och CF LS 1476
--------------------	--

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar




Användardokumentation	<a href="#">Manual</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

## CRIMPFIX LS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



## CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Tillbehör / Reservdelar



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

## Allmänna beställningsdata

Typ	SCHWINGF.-OBERT./ CFL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9022660000</a>	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248178940	
Förp.	1 Stück	
Typ	SOT 2 CF L/LS V4	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1440550000</a>	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118247619	
Förp.	1 Stück	
Typ	SCHRSA CF L/LS V1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1454740000</a>	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118260670	
Förp.	1 Stück	
Typ	SCHRSA CF L/LS V2	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1454750000</a>	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118260588	
Förp.	1 Stück	
Typ	WTE CF L/LS V2/V3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1424470000</a>	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118240276	
Förp.	1 Stück	
Typ	EXZ-SET CF L/LS V3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1484880000</a>	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118293883	
Förp.	1 Stück	
Typ	SOT 1 CF L/LS V3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1440540000</a>	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118247602	
Förp.	1 Stück	
Typ	AIMESA CF U/LS TIN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1132150000</a>	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248920082	
Förp.	1 Stück	
Typ	SCHWINGF.-OBERT.CF L	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9022650000</a>	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248178926	
Förp.	1 Stück	
Typ	MAGNETSCHALTER CF L/LS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1523240000</a>	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118328950	
Förp.	1 Stück	

Skapandedatum den 9 maj 2024 06:28:58 CEST

**CRIMPFIX LS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör**

Typ	CRWZG CF LS V2/V3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1424330000</a>	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118240146	
Förp.	1 Stück	
Typ	FESA CF L/LS V2	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1454790000</a>	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118260779	
Förp.	1 Stück	
Typ	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1283530000</a>	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118073676	
Förp.	1 Stück	
Typ	FESA CF L/LS V1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1454780000</a>	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118260809	
Förp.	1 Stück	