

CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpkészletek

Általános rendelési adatok

Verzió	Krimpelő szerszám készlet, Krimpelő szerszám: PZ 4, Csúpaszoló szerszám: STRIPAX, Krimpelési tartomány, min.: 0.5, Sínkód: DIN
Rendelési szám	9028630000
Típus	CRIMP-SET PZ 4 D
GTIN (EAN)	4032248392636
Qty.	1 Stück
Csomagolás	Műanyag doboz

A létrehozás dátuma 2024. május 17. 18:24:28 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	261 mm	Mélység (coll)	10,276 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2,244 inch
Szélesség	338 mm	Szélesség (coll)	13,307 inch
Nettó tömeg	1 752 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Készlet a következőkkel: krimpelő szerszám 4 mm ² keresztmetszetig, csupaszoló szerszám és érvéghüvelyek DIN színek szerint
-----------------	---

Szortimentek

AEH száma	3 000 pcs.	Csomagolás	Műanyag doboz
Csupaszoló szerszám	STRIPAX	Krimpelési tartomány, max.	4 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	0,5 mm ²	Krimpelő szerszám	PZ 4
Sínkód	DIN		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9,1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

ömllesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömllesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14D GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019040000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190099077		
Qty.	500 Stück		

ömllesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömllesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14D W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019010000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190120931		
Qty.	500 Stück		

CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

ömllesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömllesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14D R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019080000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190090623		
Qty.	500 Stück		

ömllesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömllesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14D SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019120000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190153793		
Qty.	500 Stück		

CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Betétek



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

Általános rendelési adatok

Típus	EINSATZ A8-1 CL55	Verzió
Rendelési szám	6028460000	Betétek készletekhez
GTIN (EAN)	4032248310029	
Qty.	100 Stück	

Típus	EINSATZ A7-1 CL55	Verzió
Rendelési szám	6028450000	Betétek készletekhez
GTIN (EAN)	4032248310012	
Qty.	1 Stück	

Koffer



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

Általános rendelési adatok

Típus	KOFFER PSC4-01	Verzió
Rendelési szám	6028860000	Szerszámok, Tartódoboz
GTIN (EAN)	4032248304608	
Qty.	1 Stück	

CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/15D BL	Verzió		Csomagolás	
Rendelési szám	6019160000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék		loose	
GTIN (EAN)	4008190028732				
Qty.	500 Stück				

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/18D GR	Verzió		Csomagolás	
Rendelési szám	6019190000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke		loose	
GTIN (EAN)	4008190141349				
Qty.	500 Stück				

CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemtechnológiai feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknek
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX	Verzió
Rendelési szám	6005000000	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qty.	1 Stück	

Crimping tools



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	PZ 4	Verzió
Rendelési szám	6012500000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.5mm ² , 4mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190090920	Trapéz alakú krimpelés
Qty.	1 Stück	