

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací sety

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | Sortiment nástrojů na nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek: PZ 3, Nástroj k odizolování: STRIPAX, Krimpovací rozsah, min.: 0.5, Barevný kód: Weidmüller |
| Objednací číslo | 9028650000 |
| Typ | CRIMP-SET PZ 3 |
| GTIN (EAN) | 4032248384044 |
| Množství | 1 ks |
| Balení | Plastový box |

Datum vytvoření 2. května 2024 21:23:22 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|------------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 261 mm | Hloubka (v palcích) | 10,276 inch |
| Výška | 57 mm | Výška (v palcích) | 2,244 inch |
| Šířka | 338 mm | Šířka (v palcích) | 13,307 inch |
| Čistá hmotnost | 1 723,38 g | | |

Technické údaje

| | |
|---------------|---|
| Popis výrobku | Souprava obsahuje nástroj na lisování do průřezu až 6 mm ² , nástroj na odizolování a dutinky na vodiče v barevném kódu Weidmüller |
|---------------|---|

Třídění

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Balení | Plastový box | Barevný kód | Weidmüller |
| Krimpovací rozsah, max. | 6 mm ² | Krimpovací rozsah, min. | 0,5 mm ² |
| Nástroj k nalisování koncovek | PZ 3 | Nástroj k odizolování | STRIPAX |
| Číslo AEH | 3 100 pcs. | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000524 | ETIM 7.0 | EC000524 |
| ETIM 8.0 | EC000524 | ETIM 9.0 | EC000524 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-18 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-18 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-18 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-18 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

Soubory ke stažení

| | |
|----------|--|
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

| Typ | H0,5/14 OR | Verze | Balení |
|-----------------|----------------------------|--|--------|
| Objednací číslo | 6690700000 | vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190015770 | | |
| Množství | 500 ks | | |

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

| Typ | H1,5/14 R | Verze | Balení |
|-----------------|----------------------------|---|--------|
| Objednací číslo | 6463100000 | vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190065089 | | |
| Množství | 500 ks | | |

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | STRIPAX | Verze |
| Objednací číslo | 6005000000 | Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | |
| Množství | 1 ks | |

Vložky



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkládacími přepážkami

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| Typ | EINSATZ A8-1 CL55 | Verze |
| Objednací číslo | 6028460000 | Sortiment vložek |
| GTIN (EAN) | 4032248310029 | |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | EINSATZ A7-1 CL55 | Verze |
| Objednací číslo | 6028450000 | Sortiment vložek |
| GTIN (EAN) | 4032248310012 | |
| Množství | 1 ks | |

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

| Typ | H0,75/14 W | Verze | | Balení | |
|-----------------|----------------------------|--|--|--------|--|
| Objednací číslo | 6462900000 | vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá | | volné | |
| GTIN (EAN) | 4008190033248 | | | | |
| Množství | 500 ks | | | | |

Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

| Typ | PZ 3 | Verze | |
|-----------------|----------------------------|--|--|
| Objednací číslo | 6567300000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, | |
| GTIN (EAN) | 4008190052423 | 0.5mm², 6mm², Čtvercové krimpování | |
| Množství | 1 ks | | |

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

| Typ | H1,0/14 GE | Verze | | Balení | |
|-----------------|----------------------------|---|--|--------|--|
| Objednací číslo | 6463000000 | vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá | | volné | |
| GTIN (EAN) | 4008190024697 | | | | |
| Množství | 500 ks | | | | |

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

| Typ | H2,5/15D BL | Verze | | Balení | |
|-----------------|----------------------------|---|--|--------|--|
| Objednací číslo | 6019160000 | vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá | | volné | |
| GTIN (EAN) | 4008190028732 | | | | |
| Množství | 500 ks | | | | |

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Krabice



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkladacími přepážkami

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | KOFFER PSC4-01 | Verze |
| Objednací číslo | 6028860000 | Nářadí, Krabice na sortiment |
| GTIN (EAN) | 4032248304608 | |
| Množství | 1 ks | |

Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm²



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|-----------------|----------------------------|--|--------|
| Typ | H6,0/20 SW | Verze | Balení |
| Objednací číslo | 6533500000 | vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, černá | volné |
| GTIN (EAN) | 4008190183905 | | |
| Množství | 100 ks | | |