

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimp-Sets

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug: PZ 6 Roto L, Abisolierwerkzeug: STRIPAX, Crimpbereich, min.: 0.14, Farbcode: Weidmüller
Best.-Nr.	9028680000
Typ	CRIMP-SET PZ 6 ROTO L
GTIN (EAN)	4032248224746
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 2. Mai 2024 14:45:22 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	261 mm	Tiefe (inch)	10,276 inch
Höhe	56 mm	Höhe (inch)	2,205 inch
Breite	338 mm	Breite (inch)	13,307 inch
Nettogewicht	1.735 g		

Sortimente

Abisolierwerkzeug	STRIPAX	Anzahl AEH	3.100 pcs.
Crimpbereich, max.	6 mm ²	Crimpbereich, min.	0,14 mm ²
Crimpwerkzeug	PZ 6 Roto L	Farbcode	Weidmüller

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/14 R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0463100000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190065089		
VPE	500 Stück		

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/15D BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019160000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190028732		
VPE	500 Stück		

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,5/14 OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0690700000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190015770		
VPE	500 Stück		

Werkzeuge



- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrätige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

Allgemeine Bestelldaten

Typ	STRIPAX	Ausführung
Best.-Nr.	9005000000	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
GTIN (EAN)	4008190072506	
VPE	1 Stück	

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Crimping tools



Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Typ	PZ 6 ROTO L	Ausführung
Best.-Nr.	1444050000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.14mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118248593	Trapezcrimp
VPE	1 Stück	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/14 GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0463000000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190024697		
VPE	500 Stück		


CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm²



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H6.0/20 SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0533500000	Aderenhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190183905		
VPE	100 Stück		

Koffer



- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KOFFER PSC4-01	Ausführung
Best.-Nr.	9028860000	Werkzeuge, Sortimentskasten
GTIN (EAN)	4032248304608	
VPE	1 Stück	

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Einsätze



- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

Allgemeine Bestelldaten

Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Ausführung
Best.-Nr.	9028450000	Sortiment Einsätze
GTIN (EAN)	4032248310012	
VPE	1 Stück	
Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Ausführung
Best.-Nr.	9028460000	Sortiment Einsätze
GTIN (EAN)	4032248310029	
VPE	100 Stück	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,75/14 W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0462900000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190033248		
VPE	500 Stück		