

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací sety

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sortiment nástrojů na nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek: PZ 6 Roto L, Nástroj k odizolování: STRIPAX, Krimpovací rozsah, min.: 0.14, Barevný kód: DIN
Objednací číslo	9028690000
Typ	CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D
GTIN (EAN)	4032248392681
Množství	1 ks
Balení	Plastový box

Datum vytvoření 8. května 2024 23:15:55 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	261 mm	Hloubka (v palcích)	10,276 inch
Výška	57 mm	Výška (v palcích)	2,244 inch
Šířka	338 mm	Šířka (v palcích)	13,307 inch
Čistá hmotnost	1 719,4 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Souprava obsahuje nástroj na lisování do průřezu až 6 mm ² , laterální + frontální podávání, nástroj na odizolování a dutinky na vodiče v barevném kódu dle normy DIN
---------------	--

Třídění

Balení	Plastový box	Barevný kód	DIN
Krimpovací rozsah, max.	6 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	0,14 mm ²
Nástroj k nalisování koncovek	PZ 6 Roto L	Nástroj k odizolování	STRIPAX
Číslo AEH	3 000 pcs.		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,75/14D GR	Verze	Balení
Objednací číslo	6019040000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190099077		
Množství	500 ks		

Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm²



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/20D GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6019220000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190151607		
Množství	100 ks		

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/14D W	Verze	Balení
Objednací číslo	6019010000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190120931		
Množství	500 ks		

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/14D R	Verze	Balení
Objednací číslo	6019080000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190090623		
Množství	500 ks		

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/14D SW	Verze	Balení
Objednací číslo	6019120000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190153793		
Množství	500 ks		

Vložky



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkladacími přepážkami

Všeobecné objednací údaje

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Verze	
Objednací číslo	6028460000	Sortiment vložek	
GTIN (EAN)	4032248310029		
Množství	100 ks		
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Verze	
Objednací číslo	6028450000	Sortiment vložek	
GTIN (EAN)	4032248310012		
Množství	1 ks		

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Krabice



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkladacími přepážkami

Všeobecné objednací údaje

Typ	KOFFER PSC4-01	Verze
Objednací číslo	6028860000	Nářadí, Krabice na sortiment
GTIN (EAN)	4032248304608	
Množství	1 ks	

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/15D BL	Verze	Balení
Objednací číslo	6019160000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190028732		
Množství	500 ks		

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H4,0/18D GR	Verze	Balení
Objednací číslo	6019190000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190141349		
Množství	500 ks		

Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

Všeobecné objednací údaje

Typ	STRIPAX	Verze	
Objednací číslo	6005000000	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Množství	1 ks		

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ 6 ROTO L	Verze
Objednací číslo	6444050000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení,
GTIN (EAN)	4050118248593	0. 14mm², 6mm², Lichoběžníkové krimpování
Množství	1 ks	