

CRIMP-SET PZ 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpovací sety

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sortiment nástrojů na nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek: PZ 50, Nástroj k odizolování: AM 25, Krimpovací rozsah, min.: 25, Barevný kód: Weidmüller
Objednací číslo	9028850000
Typ	CRIMP-SET PZ 50
GTIN (EAN)	4032248384051
Množství	1 ks
Balení	Plastový box

Datum vytvoření 10. května 2024 23:46:08 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	261 mm	Hloubka (v palcích)	10,276 inch
Výška	57 mm	Výška (v palcích)	2,244 inch
Šířka	338 mm	Šířka (v palcích)	13,307 inch
Čistá hmotnost	1 759,55 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Souprava obsahuje nástroj na lisování do průřezu až 50 mm ² , nástroj na odizolování a dutinky na vodiče v barevném kódu Weidmüller
---------------	--

Třídění

Balení	Plastový box	Barevný kód	Weidmüller
Krimpovací rozsah, max.	50 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	25 mm ²
Nástroj k nalisování koncovek	PZ 50	Nástroj k odizolování	AM 25
Číslo AEH	200 pcs.		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Jmenovitý průřez vodiče 35 mm²



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H35,0/30D 16 R	Verze	Balení
Objednací číslo	6019310000	vodič a dutinka, standard, 19 mm, 16 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190102234		
Množství	50 ks		

Jmenovitý průřez vodiče 50 mm²



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H50,0/36D BL	Verze	Balení
Objednací číslo	6019340000	vodič a dutinka, standard, 26 mm, 20 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190067632		
Množství	50 ks		

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Jmenovitý průřez vodiče 25 mm²



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H25,0/30T SW	Verze	Balení
Objednací číslo	6021190000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 16 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190115166		
Množství	50 ks		
Typ	H25,0/36T SW	Verze	Balení
Objednací číslo	6021200000	vodič a dutinka, standard, 24 mm, 22 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190055400		
Množství	50 ks		

Nářadí

Odstraňovač pláště PVC kabelů



Všeobecné objednací údaje

Typ	AM 25	Verze
Objednací číslo	6001540000	Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění
GTIN (EAN)	4008190138271	
Množství	1 ks	

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ 50	Verze
Objednací číslo	6006450000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení,
GTIN (EAN)	4008190095796	25mm², 50mm², Krimpování - odsazení
Množství	1 ks	