

CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Koaxiális kábelekhez és (árnyékolt) körprofilú adatátviteli kábelekhez, 2,5 és 8 mm átmérő között
- 1, 2 és 3 fokozatú csupaszolás egy művelettel

Általános rendelési adatok

Verzió	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
Rendelési szám	9030500000
Típus	CST
GTIN (EAN)	4008190062293
Qty.	1 Stück

CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	26 mm	Mélység (coll)	1,024 inch
Magasság	45 mm	Magasság (coll)	1,772 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3,937 inch
Nettó tömeg	64,25 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló szerszám
-----------------	---------------------

Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	Koaxiális adat és kerek kábelek	Max. vezetékátmérő	8 mm
Min. vezetékátmérő	2,5 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90


Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Letöltések

User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

Felhasználási példa



CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



- Koaxiális kábelekhez és (árnyékolt) körprofilú adatátviteli kábelekhez, 2,5 és 8 mm átmérő között
- 1, 2 és 3 fokozatú csupaszolás egy művelettel

Általános rendelési adatok

Típus	SCHA CST	Verzió
Rendelési szám	6032060000	Tartozékok
GTIN (EAN)	4008190136932	
Qty.	1 Stück	
Típus	EINSTELLBLOCK CST	Verzió
Rendelési szám	6005800000	Tartozékok, Állítótömb
GTIN (EAN)	4008190209681	
Qty.	1 Stück	
Típus	MEKA GE CST	Verzió
Rendelési szám	6032030000	Tartozékok, Késkazetta
GTIN (EAN)	4008190133191	
Qty.	1 Stück	
Típus	MEKA HG CST	Verzió
Rendelési szám	6032210000	Tartozékok, Késkazetta
GTIN (EAN)	4008190466510	
Qty.	1 Stück	
Típus	MEKA GN CST	Verzió
Rendelési szám	6032000000	Tartozékok, Késkazetta
GTIN (EAN)	4008190010102	
Qty.	1 Stück	
Típus	MEKA BR CST	Verzió
Rendelési szám	6032010000	Tartozékok, Késkazetta
GTIN (EAN)	4008190135928	
Qty.	1 Stück	
Típus	MEKA GR CST	Verzió
Rendelési szám	6032050000	Tartozékok, Késkazetta
GTIN (EAN)	4008190029708	
Qty.	1 Stück	
Típus	MEKA RT CST	Verzió
Rendelési szám	6032040000	Tartozékok, Késkazetta
GTIN (EAN)	4008190004644	
Qty.	1 Stück	
Típus	MEKA SW CST	Verzió
Rendelési szám	6032220000	Tartozékok, Késkazetta
GTIN (EAN)	4008190458560	
Qty.	1 Stück	
Típus	MEKA BL CST	Verzió
Rendelési szám	6032020000	Tartozékok, Késkazetta
GTIN (EAN)	4008190153236	
Qty.	1 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 5. 14:54:10 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok**

Típus	MEKA OR CST	Verzió
Rendelési szám	6032200000	Tartozékok, Késkazetta
GTIN (EAN)	4008190198169	
Qty.	1 Stück	