

**IE-XM-ST/ST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Tragschienenoutlet, Ausführung Kupplung ST gemäß IEC  
61754-2

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Tragschienen-Outlet, LWL, Kupplung ST - ST, IP20
Best.-Nr.	<a href="#">8808340000</a>
Typ	IE-XM-ST/ST
GTIN (EAN)	4032248505920
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 28. April 2024 15:05:34 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-XM-ST/ST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	27 g
--------------	------

## Temperaturen

Betriebstemperatur	-25 °C...70 °C
--------------------	----------------

## Allgemeine Daten

Anschluss 1	ST	Anschluss 2	ST
Artikelbeschreibung		Aufbau	Sichtfenster für Beschriftungen 1 TE Rastermaß gemäß DIN 43880, insta-fähig
	Kupplung ST - ST		
Einfügungsdämpfung	< 0,15 dB	Farbe	lichtgrau
Gehäusebasismaterial	PA 66, UL 94: V-0	Montageart	TS 35
Schutzart	IP20	Steckzyklen	750

## Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61754-2
---------------------	-------------

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

## Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">GOST Approval</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


## IE-XM-ST/ST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung



## IE-XM-ST/ST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Outlet-Markierer



Markierer für das Beschriftungsfeld der Tragschienenoutlets von Weidmüller.

Ihre Vorteile:

- weiß
- neutral
- im Beschriftungsbogen

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-DM
Best.-Nr.	<a href="#">8813500000</a>
GTIN (EAN)	4032248513345
VPE	50 Stück