


H10,0/30D ZH R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, rot |
| Best.-Nr. | 9037580000 |
| Typ | H10,0/30D ZH R |
| GTIN (EAN) | 4008190493158 |
| VPE | 100 Stück |
| Verpackung | lose |

H10,0/30D ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 1,02 g |
|--------------|--------|

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| Artikelbeschreibung | Zwilling-Aderendhülse, Farbe rot | Ausführung | Zwilling-Aderendhülse |
|---------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|

Aderendhülsen

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|
| Abisolierlänge | 23 mm | Farbcode | DIN |
| Kontaktflächendurchmesser (D1) | 5,8 mm | Kontaktflächenlänge (L2) | 18 mm |
| Kragenbreite (B) | 7,6 mm | Kragenhöhe (A) | 13,4 mm |
| Kunststoffkragendicke (S2) | 0,5 mm | L1 in mm | 30 mm |
| Leiteranschlussquerschnitt | 10 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 8 |
| Metallhülsendicke (S1) | 0,2 mm | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|------------------------|-------------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cULus) | E499744 |

Downloads

| | |
|-----------------------|--|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Engineering-Daten | Zuken E3.S |
| Anwenderdokumentation | Technical information - EN Technical information - DE |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

H10,0/30D ZH R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**